

Sie können die Bestellmenge in der Spalte „Menge“ am Bildschirm eintragen oder im **Ausdruck**. Nutzen Sie für **Speichern** und für **Drucken** die Funktionen Ihres Acrobat Readers. Ihr Acrobat Reader bietet u. U. auch die Möglichkeit, das ausgefüllte Dokument sofort als E-Mail-Anhang zu versenden. Wir freuen uns auf jede Form Ihres Auftrags.
E-Mail: did@festo.com **Fax: 0711 3467 1333**

Verfahrenstechnologe/-technologin Metall Abschlussprüfung Teil 1 Frühjahr 2025 Elektropneumatische Steuerung auf Lochblech

Lfd. Nr.	Anzahl	Bauteilbenennung und technische Angaben/Bemerkungen	Best.-Nr.	Preis/Stk	Menge	Preis
1-3	Bis 5 St.	Montageplatte 700 x 550 mm, verzinktes Lochblech, 8mm Raster, mit 4 Distanzbolzen als Montagehilfe, Schildstreifen und montierbarem Kennzeichnungsschild	8022228	59,00 €		
	Ab 6 St.			56,00 €		
	Ab 11 St			54,00 €		
4	1	Doppeltwirkender Zylinder, Durchmesser 25 mm, Hub 100 mm, einstellbare Endlagendämpfung mit QS-Verschraubung und Magnetring mit Befestigungsmuttern	544257	48,00 €		
5	1	5/2-Wegeventil, beidseitig elektrisch betätigt (24 V) mit Anschlussleitung und Verschraubungen	544244	115,00 €		
6	0	5/2-Wegeventil, einseitig elektrisch betätigt (24 V) mit Federrückstellung mit Anschlussleitung und Verschraubungen	541208	82,00 €		
7	1	3/2-Wegeventil, betätigt durch Hebel mit Raste, in Ruhestellung gesperrt, mit Verschraubungen und Befestigungsatz	541202	29,00 €		
8	2	Drosselrückschlagventil, einstellbar, mit Verschraubung	541201	21,00 €		
9	0	Montagewinkel entfällt, Signalglieder sind bereits mit Montagewinkel ausgestattet				
10	2	Elektrischer Taster (2 Schließer, 1 Öffner) für Fronttafeleinbau mit Montagewinkel	8033246	27,00 €		
11	1	Leuchtmelder LED (24 V) mit Montagewinkel	541157	27,00 €		
12	1	Elektrischer Stellschalter für Fronttafeleinbau mit Montagewinkel	541156	31,70 €		
13	4	Relais (24 V) mit 3 Wechsler- oder 3 Öffner- und 3 Schließerkontakten für Montage auf Hutschiene	541152	26,00 €		
14	1	Relais, ansprechverzögert (24 V) mit Wechslerkontakt für Montage auf Hutschiene	541153	60,00 €		
15	1	Reihenklemmleiste, komplett mit 36 Reihenklennen, Zackband und Brücken für Montage auf Hutschiene	541158	98,00 €		
16	1	2 x Hutschiene, passend zum Relaissockel und zum Reihenklennensatz mit Befestigungsmaterial, 300 mm lang	541159	6,00 €		
17	1	Kabelkanal-Satz, mit Befestigungsmaterial	544252	12,00 €		
18	2	Näherungsschalter, magnetisch (Reed) mit Zylinderbefestigung und Anschlussleitung	544243	29,00 €		
19	0	Winkelsteckverschraubung, schwenkbar, für Schlauch PUN-4x0,75, Anschlussgewinde M5	153333	3,10 €		
	0	Winkelsteckverschraubung, schwenkbar, für Schlauch PUN-4x0,75, Anschlussgewinde G1/8	186116	2,85 €		
20	0	T-Steckverbindung, für Schlauch PUN-4x0,75 (Mindestbestellmenge/VPE: 10 Stk.)	153128	3,89 €		
21	1	Kunststoffschlauch PUN-4x0,75, (Verpackungseinheit: 10 m)	151496	17,00 €		
22	1	Kabel-/Schlauchbinder Satz, (Verpackungseinheit: 100 Stück)	544258	4,70 €		
23	0	entfällt, Brücken bei Reihenklennmleiste enthalten				
24	1	Kunststoffaderleitung, blau 0,75 mm ² (Verpackungseinheit: 10 m)	8084350	4,70 €		
25	1	Aderendhülse 0,75 mm ² , (Verpackungseinheit: 100 Stück)	544259	5,70 €		
26	0	Kabel-/Schlauchbinder Satz, (Verpackungseinheit: 100 Stück)	544258	4,70 €		
27	1	Klebeetiketten, zur Kennzeichnung der Bauteile, (Verpackungseinheit: 100 Stück)	247741	2,90 €		
28	1	Anschlussleitungen, blau und rot mit 4 mm-Steckern	110678	11,00 €		
29	1	Schraubendreher	244646	1,92 €		
30-32	1	Bauteilesatz bestehend aus Rohrleitung, Pneumatischer Anschluss, Halterungsschelle mit Tragschiene	8128781	71,48 €		
	Bis 5 St.	Bauteilesatz Lfd. Nr. 4-29 für Verfahrenstechnologe/-technologin Metall Abschlussprüfung Teil 1 Frühjahr 2025 Elektropneumatische Steuerung auf Lochblech	8219688	550,00 €		
	Ab 6 St.			522,00 €		
	Ab 11 St			495,00 €		

Optionales Zubehör

	1	Wenn Sie mobil sein oder sicher aufbewahren wollen: Koffer gleich mitbestellen! Aufbewahrungskoffer (Innenabmessungen: B x T x H: 710 x 570 x 165)	30336	304,00 €		
--	---	--	-------	----------	--	--