



003 Stroke [mm]	002 Piston Ø [mm]													
	10	12	16	20	25	32	16	20	25	32	16	20	25	32
	Cushioning - Position sensing													
	P - A						PPV - A				PPS - A			
10	19183 ★	19189 ★	19198 ★	19207 ★	19218 ★		1908266 ★	1908289 ★	1908312 ★		1908274 ★	1908297 ★	1908320 ★	
15	1908251 ★	1908255 ★	1908259 ★	1908282 ★	1908305 ★		1908267 ★	1908290 ★	1908313 ★		1908275 ★	1908298 ★	1908321 ★	
20	1908252 ★	1908256 ★	1908260 ★	1908283 ★	1908306 ★		1908268 ★	1908291 ★	1908314 ★		1908276 ★	1908299 ★	1908322 ★	
25	19184 ★	19190 ★	19199 ★	19208 ★	19219 ★	195980 ★	33973 ★	33974 ★	33975 ★	196020 ★	559263 ★	559271 ★	559282 ★	559295 ★
30	1908253 ★	1908257 ★	1908261 ★	1908284 ★	1908307 ★		1908269 ★	1908292 ★	1908315 ★		1908277 ★	1908300 ★	1908323 ★	
35			1908262 ★	1908285 ★	1908308 ★		1908270 ★	1908293 ★	1908316 ★		1908278 ★	1908301 ★	1908324 ★	
40	19185 ★	19191 ★	19200 ★	19209 ★	19220 ★	195981 ★	19229 ★	19236 ★	19245 ★	196021 ★	559264 ★	559272 ★	559283 ★	559296 ★
50	19186 ★	19192 ★	19201 ★	19210 ★	19221 ★	195982 ★	19230 ★	19237 ★	19246 ★	196022 ★	559265 ★	559273 ★	559284 ★	559297 ★
60	1908254 ★	1908258 ★	1908263 ★	1908286 ★	1908309 ★		1908271 ★	1908294 ★	1908317 ★		1908279 ★	1908302 ★	1908325 ★	
70			1908264 ★	1908287 ★	1908310 ★		1908272 ★	1908295 ★	1908318 ★		1908280 ★	1908303 ★	1908326 ★	
80	19187 ★	19193 ★	19202 ★	19211 ★	19222 ★	195983 ★	19231 ★	19238 ★	19247 ★	196023 ★	559266 ★	559274 ★	559285 ★	559298 ★
100	19188 ★	19194 ★	19203 ★	19212 ★	19223 ★	195984 ★	19232 ★	19239 ★	19248 ★	196024 ★	559267 ★	559275 ★	559286 ★	559299 ★
125		19195 ★	19204 ★	19213 ★	19224 ★	195985 ★	19233 ★	19240 ★	19249 ★	196025 ★	559268 ★	559276 ★	559287 ★	559300 ★
150			1908265 ★	1908288 ★	1908311 ★		1908273 ★	1908296 ★	1908319 ★		1908281 ★	1908304 ★	1908327 ★	
160		19196 ★	19205 ★	19214 ★	19225 ★	195986 ★	19234 ★	19241 ★	19250 ★	196026 ★	559269 ★	559277 ★	559288 ★	559301 ★
200		19197 ★	19206 ★	19215 ★	19226 ★	195987 ★	19235 ★	19242 ★	19251 ★	196027 ★	559270 ★	559278 ★	559289 ★	559302 ★
250				19216 ★	19227 ★	195988 ★		19243 ★	19252 ★	196028 ★		559279 ★	559290 ★	559303 ★
300				19217 ★	19228 ★			19244 ★	19253 ★			559280 ★	559291 ★	
320				34718 ★	34719 ★	195989 ★		34720 ★	34721 ★	196029 ★		559281 ★	559292 ★	559304 ★
400													559293 ★	
500													559294 ★	

NOTE: Additional sizes are also available. Please contact Festo.

