

Sie können die Bestellmenge in der Spalte „Menge“ am Bildschirm eintragen oder im **Ausdruck**.
 Nutzen Sie für **Speichern** und für **Drucken** die Funktionen Ihres Acrobat Readers. Ihr Acrobat Reader bietet u. U. auch die Möglichkeit, das ausgefüllte Dokument sofort als E-Mail-Anhang zu versenden. Wir freuen uns auf jede Form Ihres Auftrags.
E-Mail: did@festo.com **Fax: 0711 3467 1333**

Industriemechaniker/-in Abschlussprüfung Teil 1 Herbst 2025

Variante Elektropneumatische Steuerung auf Lochblech

Lfd. Nr.	Anzahl	Bauteilbenennung und technische Angaben/Bemerkungen	Best.-Nr.	Preis/Stk	Menge	Preis
1-3	Bis 5 St.	Montageplatte 700 x 550 mm, verzinktes Lochblech, 8mm Raster, mit 4 Distanzbolzen als Montagehilfe, Schildstreifen und montierbarem Kennzeichnungsschild	8022228	59,00 €		
	Ab 6 St.			56,00 €		
	Ab 11 St			54,00 €		
4	1	Doppeltwirkender Zylinder, Durchmesser 25 mm, Hub 100 mm, einstellbare Endlagendämpfung mit QS-Verschraubung und Magnetring mit Befestigungsmuttern	544257	48,00 €		
5	1	5/2-Wegeventil, beidseitig elektrisch betätigt (24 V) mit Anschlussleitung und Verschraubungen	544244	115,00 €		
6	0	5/2-Wegeventil, einseitig elektrisch betätigt (24 V) mit Federrückstellung mit Anschlussleitung und Verschraubungen	541208	82,00 €		
7	1	3/2-Wegeventil, betätigt durch Hebel mit Raste, in Ruhestellung gesperrt, mit Verschraubungen und Befestigungssatz	541202	29,00 €		
8	1	Montagewinkel entfällt, Signalglieder sind bereits mit Montagewinkel ausgestattet				
9	2	Elektrischer Taster (2 Schließer und 1 Öffner) für Fronttafeleinbau mit Montagewinkel	8033246	27,00 €		
10	0	Leuchtmelder LED (24 V) mit Montagewinkel	541157	27,00 €		
11	1	Elektrischer Stellschalter für Fronttafeleinbau mit Montagewinkel	541156	31,70 €		
12,13	1	Siemens LOGO! 8 12/24 RCE mit 8 Eingängen und 4 Relais-Ausgängen	3577731	150,00 €		
	1	Siemens LOGO! Soft Comfort V8	8040050	58,00 €		
		Alternativ sind Siemens LOGO! 8 TrainerPackages auf nächster Seite verfügbar.				
14	1	Reihenklemmleiste, komplett mit 36 Reihenklemmen, Zackband und Brücken für Montage auf Hutschiene	541158	98,00 €		
15	1	2 x Hutschiene, passend zum Relaissockel und zum Reihenklemmensatz mit Befestigungsmaterial, 300 mm lang	541159	6,00 €		
16	1	Kabelkanal-Satz, mit Befestigungsmaterial	544252	12,00 €		
17	2	Drosselrückschlagventil, einstellbar, mit Verschraubung	541201	21,00 €		
18	0	Schnellentlüftungsventil für die direkte Montage am Zylinder	541196	21,00 €		
19	2	Näherungsschalter, magnetisch (Reed) mit Zylinderbefestigung und Anschlussleitung	544243	29,00 €		
20	0	Winkelsteckverschraubung, schwenkbar, für Schlauch PUN-4x0,75, Anschlussgewinde M5	153333	3,10 €		
	0	Winkelsteckverschraubung, schwenkbar, für Schlauch PUN-4x0,75, Anschlussgewinde G1/8	186116	2,85 €		
21	0	Verschlussstopfen für Verschraubungen (Mindestbestellmenge/VPE: 10 Stk.)	153267	1,05 €		
22	1	Kunststoffschlauch PUN-4x0,75, (Verpackungseinheit: 10 m)	151496	17,00 €		
23	1	Kabel-/Schlauchbinder Satz, (Verpackungseinheit: 100 Stück)	544258	4,70 €		
24	0	entfällt, Brücken bei Reihenklemmleiste enthalten				
25	1	Kunststoffaderleitung, blau 0,75 mm² (Verpackungseinheit: 10 m)	8084350	4,70 €		
26	1	Aderendhülse 0,75 mm², (Verpackungseinheit: 100 Stück)	544259	5,70 €		
27	0	Kabel-/Schlauchbinder Satz, (Verpackungseinheit: 100 Stück)	544258	4,70 €		
28	1	Klebeetiketten, zur Kennzeichnung der Bauteile, (Verpackungseinheit: 100 Stück)	247741	2,90 €		
29	1	Anschlussleitungen, blau und rot mit 4 mm-Steckern	110678	11,00 €		
30	1	Schraubendreher	244646	1,92 €		
	Bis 5 St.	Kompletter Bauteilesatz Lfd. Nr. 4-30 für Industriemechaniker Abschlussprüfung Teil 1 Herbst 2025 Variante elektropneumatische Steuerung auf Lochblech	8241318	510,00 €		
	Ab 6 St.			484,00 €		
	Ab 11 St			459,00 €		

Sie können die Bestellmenge in der Spalte „**Menge**“ am Bildschirm eintragen oder im **Ausdruck**.
 Nutzen Sie für **Speichern** und für **Drucken** die Funktionen Ihres Acrobat Readers. Ihr Acrobat Reader bietet u. U. auch die Möglichkeit, das ausgefüllte Dokument sofort als E-Mail-Anhang zu versenden. Wir freuen uns auf jede Form Ihres Auftrags.
E-Mail: did@festo.com **Fax: 0711 3467 1333**

Industriemechaniker/-in Abschlussprüfung Teil 1 Herbst 2025

Variante Elektropneumatische Steuerung auf Lochblech

Lfd. Nr.	Anzahl	Bauteilbenennung und technische Angaben/Bemerkungen	Best.-Nr.	Preis/Stk	Menge	Preis
----------	--------	---	-----------	-----------	-------	-------

Optional

		Wenn Sie mobil sein oder sicher aufbewahren wollen: Koffer gleich mitbestellen! Aufbewahrungskoffer (Innenabmessungen: B x T x H: 710 x 570 x 165)	30336	304,00 €		
		Siemens TrainerPackage mit: 9x Siemens LOGO! 8 12/24 RCE mit 8 Eingängen und 4 Relais-Ausgängen 9x Siemens LOGO! Soft Comfort V8	8074203	525,00 €		
		Siemens TrainerPackage mit: 6x Siemens LOGO! 8 12/24 RCE mit 8 Eingängen und 4 Relais-Ausgängen 6x Siemens LOGO! DM8 12/24R Modul 4 Eingängen und 4 Relais-Ausgängen 6x Siemens LOGO! Soft Comfort V8	8040049	655,00 €		
		Ethernetkabel, RJ45, CAT5, 2 m	567280	7,00 €		