

Sie können die Bestellmenge in der Spalte „Menge“ am Bildschirm eintragen oder im **Ausdruck**.
Nutzen Sie für **Speichern** und für **Drucken** die Funktionen Ihres Acrobat Readers. Ihr Acrobat Reader bietet u. U. auch die Möglichkeit, das ausgefüllte Dokument sofort als E-Mail-Anhang zu versenden. Wir freuen uns auf jede Form Ihres Auftrags.
E-Mail: did@festo.com **Fax: 0711 3467 1333**

Industriemechaniker/-in Abschlussprüfung Teil 1 Herbst 2025

Variante Elektropneumatische Steuerung auf Profiltafel

Lfd. Nr.	Anzahl	Bauteilbenennung und technische Angaben/Bemerkungen	Best.-Nr.	Preis/Stk	Menge	Preis
1	1	Montageplatte 550 x 700 mm (Profilplatte für Quick-Fix)	159409	422,00 €		
	*(1)	Montageplatte 550 x 700 mm (Schlitzmontageplatte für Quick-Fix)	544246	159,00 €		
	** (1)	Montageplatte 344 x 256 mm, verzinktes Lochblech, 8 mm Raster, mit Montagematerial zur Adaption auf Profilplatte	549808	55,00 €		
3	1	5 Schildstreifen 67 x 28 mm für Kennzeichnungsschild	247745	1,64 €		
4	1	Doppeltwirkender Zylinder, Durchmesser 25 mm, Hub 100 mm, einstellbare Endlagendämpfung mit QS-Verschraubung und Magnetring mit Befestigungsmuttern	544257	48,00 €		
5	1	5/2-Wege-Magnet-Impulsventil mit LED, beidseitig elektrisch betätigt (24 V), Verschraubungen und Quick-Fix	567200	287,00 €		
	2	Anschlussleitungen, blau und rot mit 4 mm-Steckern, Kabellänge 1,5 m mit offenen Enden	110678	11,00 €		
6	0	5/2-Wege-Magnetventil mit LED, einseitig elektrisch betätigt (24 V), mit Federrückstellung, Verschraubungen und Quick-Fix	567199	255,00 €		
	0	Anschlussleitungen, blau und rot mit 4 mm-Steckern, Kabellänge 1,5 m mit offenen Enden	110678	11,00 €		
7	1	3/2-Wegeventil, betätigt durch Hebel mit Raste, in Ruhestellung gesperrt, mit Verschraubungen und Quick-Fix	152863	103,00 €		
8	1	Montagewinkel entfällt, Signalglieder sind bereits mit Montagewinkel ausgestattet				
9	2	Elektrischer Taster (2 Schließer und 1 Öffner), Fronttafeleinbau mit Montagewinkel	8033246	27,00 €		
10	0	Leuchtmelder LED (24 V) mit Montagewinkel	541157	27,00 €		
11	1	Elektrischer Stellschalter für Fronttafeleinbau mit Montagewinkel	541156	31,70 €		
12,13	1	Siemens LOGO! 8 12/24 RCE mit 8 Eingängen und 4 Relais-Ausgängen	3577731	150,00 €		
	1	Siemens LOGO! Soft Comfort V8	8040050	58,00 €		
		Alternativ sind Siemens LOGO! 8 TrainerPackages auf nächster Seite verfügbar.				
14	1	Reihenklemmleiste, komplett mit 35 Reihenklennen, Zackband und Brücken für Montage auf Hutschiene	541158	98,00 €		
15	1	Hutschienensatz mit 2 x 300 mm langen Hutschienen, passend zum Relaissockel und zum Reihenklennensatz mit Befestigungsmaterial zur Adaption auf die Aluminium-Profilplatte	548637	18,00 €		
16	1	Kabelkanalsatz mit 1 x 150 mm, 3 x 265 mm und 1 x 500 mm Kabelkanäle mit Befestigungsmaterial zur Adaption auf die Aluminium-Profilplatte	548638	28,00 €		
17	2	Drosselrückschlagventil, einstellbar, mit QS-4 Verschraubung	193967	19,10 €		
18	0	Schnellentlüftungsventil für die direkte Montage am Zylinder	541196	21,00 €		
19	2	Näherungsschalter, elektronisch (kurzschlussfest), mit Zylinderbefestigung	544379	86,00 €		
	2	Steckdosenkabel (3-poliger Stecker) für den Anschluss von Näherungsschaltern mit M8x1-Anschlussgewinde. Kabellänge 2,5 m mit offenen Enden.	159422	27,73 €		
20	10	Winkelsteckverschraubung, schwenkbar, für Schlauch PUN-4x0,75, Anschlusssteckhülse QS-4	153056	2,78 €		
21	0	Verschlussstopfen für Verschraubungen (Mindestbestellmenge/VPE: 10 Stk.)	153267	1,05 €		
22	1	Kunststoffschlauch PUN-4x0,75, (Verpackungseinheit: 10 m)	151496	17,00 €		
23	1	Mehrfachschlauchklemmleisten zur Befestigung auf der Aluminium-Profilplatte für bis zu 6 Schläuchen/Kabeln je Klemmleiste. Set mit 10 Stück.	544317	50,00 €		
24	0	entfällt, Brücken bei Reihenklemmleiste enthalten				
25	1	Kunststoffaderleitung, blau 0,75 mm² (Verpackungseinheit: 10 m)	8084350	4,70 €		
26	1	Aderendhülse 0,75 mm², (Verpackungseinheit: 100 Stück)	544259	5,70 €		
27	1	Kabel-/Schlauchbinder Satz, (Verpackungseinheit: 100 Stück)	544258	4,70 €		
28	1	Klebeetiketten, zur Kennzeichnung der Bauteile, (Verpackungseinheit: 100 Stück)	247741	2,90 €		
29	1	Anschlussleitungen, blau und rot mit 4 mm-Steckern	110678	11,00 €		
30	1	Schraubendreher	244646	1,92 €		
	8	Hammermutter M5 zur Befestigung von Applikationen auf der Profilplatte	254490	3,00 €		
	Bis 5 St.	Kompletter Bauteilesatz Lfd. Nr. 4-30 für Industriemechaniker Abschlussprüfung Teil 1 Herbst 2025 Variante elektropneumatische Steuerung auf Profiltafel	8241320	630,00€		
	Ab 6 St.			598,00€		
	Ab 11 St			567,00€		

Sie können die Bestellmenge in der Spalte „**Menge**“ am Bildschirm eintragen oder im **Ausdruck**.
 Nutzen Sie für **Speichern** und für **Drucken** die Funktionen Ihres Acrobat Readers. Ihr Acrobat Reader bietet u. U. auch die Möglichkeit, das ausgefüllte Dokument sofort als E-Mail-Anhang zu versenden. Wir freuen uns auf jede Form Ihres Auftrags.
E-Mail: did@festo.com **Fax: 0711 3467 1333**

Industriemechaniker/-in Abschlussprüfung Teil 1 Herbst 2025

Variante Elektropneumatische Steuerung auf Profiltafel

Lfd. Nr.	Anzahl	Bauteilbenennung und technische Angaben/Bemerkungen	Best.-Nr.	Preis/Stk	Menge	Preis
----------	--------	---	-----------	-----------	-------	-------

Optional

		Wenn Sie mobil sein oder sicher aufbewahren wollen: Koffer gleich mitbestellen! Aufbewahrungskoffer (Innenabmessungen: B x T x H: 710 x 570 x 165)	30336	304,00 €		
		Siemens TrainerPackage mit: 9x Siemens LOGO! 8 12/24 RCE mit 8 Eingängen und 4 Relais-Ausgängen 9x Siemens LOGO! Soft Comfort V8	8074203	525,00 €		
		Siemens TrainerPackage mit: 6x Siemens LOGO! 8 12/24 RCE mit 8 Eingängen und 4 Relais-Ausgängen 6x Siemens LOGO! DM8 12/24R Modul 4 Eingängen und 4 Relais-Ausgängen 6x Siemens LOGO! Soft Comfort V8	8040049	655,00 €		
		Ethernetkabel, RJ45, CAT5, 2 m	567280	7,00 €		

* Alternative

** Option zur einfachen Montage der Applikation auf einer Schlitzmontage- oder Profilplatte