




Steigern Sie Ihre Produktivität! Festo bietet weltweit viele zuverlässige Lösungen und Produkte für die Textilindustrie – zum fairen Preis.



**Sie wollen Kosten reduzieren?
Sie setzen auf einen zuverlässigen Partner?
Wir haben den richtigen Ansatz für Sie.**

**→ WE ARE THE ENGINEERS
OF PRODUCTIVITY.**

Wer in der Textilindustrie auch in Zukunft erfolgreich sein will, muss konsequent kostengünstiger produzieren. Maschinenbauer entwickeln deshalb immer noch schnellere und effizientere Lösungen, die zuverlässig Höchstleistung bringen. Mit dabei: robuste Automatisierungstechnik von Festo – mit weltweit verfügbaren Produkten und umfassendem Service.

Für weitere Informationen:


→ www.festo.com/textil

Einfach: Teil der Lösung. Das Festo ★ Kernprogramm.

Die Produkte aus dem Kernprogramm von Festo machen es Ihnen einfach, die Produktivität Ihrer Textilmaschinen zu steigern. Egal ob beim Spinnen, Strecktexturieren, Weben, Rundstricken, Flachstricken oder bei der Textilveredelung – Festo bietet die richtigen Produkte für Ihre Anwendung.

Einfach: das Beste.

Ein Stern, eine Auszeichnung, ein Versprechen: das Beste für Ihre Arbeit. Entdecken Sie das Festo Kernprogramm. Über 2.200 Produkte stehen Ihnen weltweit zur Verfügung, in höchster Festo-Qualität und zu besonders attraktiven Preisen.



Schneller Versand



Weltweit lagerhaltig



Attraktiver Preis

Einfach: Überzeugend. Die Top-Seller des Festo Kernprogramms.

Kompaktzylinder ADN

Kompakt, preiswert, hervorragende Dämpfung

→ www.festo.com/catalogue/adn




Kompaktzylinder ADN nach ISO 21287

Magnetventil VUVG

Kompakt, preiswert für enge Anwendungen

→ www.festo.com/catalogue/vuvg



Magnetventil VUVG

Ein Gewinn für Ihre Textilmaschinen: Produkte von Festo

Gleich, welche Anforderungen sich Ihnen durch die Applikation und das damit verbundene Automatisierungs- und Steuerungskonzept stellen, Festo bietet die passende Lösung.


Ventile

Magnetventil VUVS

Robust, durchflussstark und kostengünstig - das Universalventil für Ihre Alltagsaufgaben

- Klar strukturiertes Programm
- Einfache Montage und Wartung durch externe Steuerluft über Anschlussleiste

- Platzsparend: Betriebsspannung über drehbare Spule änderbar
- Ideal für Vakuum und Niederdruckbereich




Magnetventil VUVS

Ventilinsel VTUG plug-in

Die Ventilinsel für den kostengünstigen universellen Einsatz

- Als Multipol oder Feldbusinsel verfügbar – schnell und einfach umgebaut
- Diagnose über Feldbus und LED

- Bis zu 24 Ventilplätze im Fest-raster
- VTUG plug-in für Sicherheitsfunktionen: Ventile VUVG mit Einzelanschluss integrierbar
- Geeignet für den Schaltschrankbau



Ventilinsel VTUG plug-in

Zylinder

Normzylinder DSBC und Rundzylinder DSNU

Preisgünstig und robust

- Festo Qualität für hohe Laufleistung und lange Lebensdauer
- Selbststellende optimale Endlagendämpfung PPS

- Variantenvielfalt und umfangreiches Zubehörprogramm für flexiblen Einsatz
- Als komplette Einheit erhältlich mit z.B. Verschraubungen, Schläuchen etc.



Normzylinder DSBC nach ISO 15552



Rundzylinder DSNU nach ISO 6432

Pneumatischer Muskel

Fluidic Muscle DMSP

Das innovative Prinzip: Ideal z.B. als pneumatische Feder zur präzisen Spannung von Kettbäumen

- Hohe Kraft bei kleinem Durchmesser
- Reibungsfreie Bewegung bei Frequenzen bis 150 Hz
- Hermetisch dicht und damit schmutzunempfindlich



Fluidic Muscle DMSP

Druckluftaufbereitung

Wartungsgeräte Baureihe MS

Druckluft perfekt aufbereitet: für jeden Durchfluss und jede Druckluftqualitätsklasse die ideale Kombination!

Breites Programm, hoch funktionale Komponenten und vielfältige Services.

- Optimaler Durchfluss bei geringerer Baugröße
- Individuelle Konfiguration im Baukasten
- Energieeffizienz durch Größensmix oder durch das Energieeffizienz-Modul MSE6-E2M
- Volumenprodukt



Wartungsgeräte Baureihe MS

Pneumatische Verbindungstechnik

Schlauch-Verschraubungskombination PUN-H/QS

Für die sichere Luftversorgung auch in staubiger Umgebung. Und für den schnellen Blick, ob alles o.k. ist: die transparenten Schläuche.

- Kurze Installationszeit dank bewährtem Festo plug and work
- Transparent
- Knickbeständig



Schlauch-Verschraubungskombination PUN-H/QS

Prozess- und Medienventile

Prozess- und Medienventile

Ob Gase, hochviskose Fluide, Pasten oder Granulate: Medienventile von Festo steuern die verschiedenen Fluide in Ihrer Maschine beim Kühlen und Schmieren, Reinigen, Waschen und Sterilisieren oder beim Dosieren, Mischen und Entsorgen.

- Vielseitig: Hervorragend geeignet bei der Textilbearbeitung und -veredelung, beispielsweise in Färbereien



Schrägsitzventil
VZXF



Kugelhahneinheit
KVZB



Absperriklappeneinheit
KVZA



Manuelle oder komplett automatisierte Prozessventile aus einer Hand! Unser neuer Konfigurator führt Sie immer sicher zur richtigen Lösung.

Probieren Sie jetzt!

→ www.festo.com/kvza

Produkte und Services nach Maß – entlang der kompletten Wertschöpfungskette

Von individuell beschrifteten Schläuchen über vormontierte Einheiten bis hin zu kundenspezifischen Produkten und Systemen: die Produkte und Services von Festo unterstützen Sie. Und zwar immer dort, wo wir unser Know-how gewinnbringend für Sie einsetzen können.

Für spezielle Einsatzfälle:

Modifikation oder Neuentwicklung

Maßgeschneidert für Ihre speziellen Anforderungen: Oftmals genügen kleine Anpassungen, um eine Standardkomponente für den Einsatz in Textilmaschinen zu optimieren. Manchmal bedarf es auch einer Neuentwicklung genau nach Ihren Wünschen. Beides realisieren unsere Anwendungsspezialisten im kreativen Dialog mit Ihnen.




Kundenspezifische Zylinder-Ventil-Kombination von Festo für die Textilindustrie

Zeit reduzieren, Kosten senken, Sicherheit gewinnen:

PrePack und PreAssembly

Einzelkomponenten nach Kundenwunsch zusammengestellt: als vorkonfektioniertes PrePack oder als PreAssembly komplett anschlussfertig montiert und getestet. Bestellung über nur eine Teilenummer, Lieferung in nur einer Verpackung direkt an Ihre Anlage. Dadurch lassen sich Ihre Prozesskosten in Einkauf und Logistik sowie der Aufwand in der Montage erheblich reduzieren. Und Sie können sicher sein, dass alle notwendigen Komponenten beim Einbau vorhanden sind. Geprüfte Qualität ist dabei selbstverständlich.



PrePack Service: vorkonfektierte Standardkomponenten




PreAssembly: vormontierte Standardkomponenten

Einbaufertige Lösungen:

Baugruppen und Subsysteme

Spitzentechnologie all inclusive: mit einbaufertigen Lösungen von Festo. Getestet und geprüft – damit Ihre Anlagen das Maximum an Prozesssicherheit und Produktivität erreichen. Sämtliche Komponenten sind bestens aufeinander abgestimmt und technisch auf dem neuesten Stand. Sie können sich auf Ihre Kernaufgaben konzentrieren. Den Rest erledigen wir. Und das spart nicht nur Zeit, sondern auch Geld.



Montageplatte als einbaufertige Lösung