

# Cartera de Productos de Control de Movimiento y E/S

Soluciones controladas vía:

EtherCAT

PROFINET

EtherNet/IP

Modbus

IO-Link

FESTO

## Servo drive **CMMT-AS & -ST**



Rango 300W – 12kW  
24 VDC-480 VAC




## Servomotor IP65 **EMMT-AS**



120 – 480 VAC  
Tamaños de 60-190 mm




## Motor paso a paso IP65 **EMMT-ST**



24-48 VDC  
encoder absoluto  
NEMA 17, 23 y 34



## Servo motor IP69K **EMMH-AS** y Actuador **EPRF-BS**




EMMH-AS

EPRF-BS



## E/S y terminal de válvulas IP67 **CPX-AP-A**



E/S centralizadas y terminal de válvulas  
Conexión en cascada a dispositivos y E/S adicionales




## E/S IP20 **CPX-E**



E/S remotas  
Adición de controlador de  
movimiento opcional




## E/S IP67 **CPX-AP-I**



E/S descentralizadas  
Conexión en cascada a  
terminal de válvulas




## Actuadores de correa dentada **ELGD y EGC**



Hasta 8.5 m de longitud  
Modelos estrechos y anchos




## Actuadores de husillo a bolas **ELGD y EGC**



Hasta 3,000 N de fuerza  
Modelos estrechos y anchos




## Cartera de la **Serie Simplified Motion**



Posicionamiento y prensado sencillos de extremo a extremo mediante E/S  
Control I/O Link para posicionamiento múltiple



## Cartera **Handling Guide Online**



Pórticos de 1, 2 y 3 dimensiones totalmente armados o enviados en kits  
Incluye porta cables y todos los accesorios



## Actuador de vástago IP40 **EPCC**



Carrera máx. 500 mm  
Hasta 1 kN de empuje  
máximo



## Actuador de vástago IP65 **ESBF**



Carrera máx. 1,500 mm  
Hasta 17 kN de empuje  
máximo



\*Dimensione todos los actuadores, motores y accionamientos mediante [Electric Motion Sizing](#):



# Plataforma de Automatización de Festo

Soluciones controladas vía:

