



Versatile!

- Dimensions de 4 mm... 16mm de diamètre extérieur & 1/8...5/8 diamètre extérieur
- Tubes très flexibles
- Résistant à l'hydrolyse et aux microbes
- Résistant aux rayons UV
- Sécuritaire pour les aliments
- Matériau répertorié par la FDA
- Résistant au pliage
- En couleurs solides ou translucides
- Tube DUO offert en bleu et noir

PUN-H — Gamme polyvalente de couleurs unies

DE	Longueur emballée	Matériel d'emballage	Bleu	Noir	Argent	Rouge	Vert	Jaune
4 mm	50 m	Caja	197383 ★	197390 ★	558278 ★	558285 ★	558292	558299
	500 m	Bobine	558257 ★	558250 ★	558271 ★			
6 mm	50 m	Caja	197384 ★	197391 ★	558279 ★	558286 ★	558293	558300
	500 m	Bobine	558258 ★	558251 ★	558272 ★			
8 mm	50 m	Caja	197385 ★	197392 ★	558280 ★	558287 ★	558294	558301
	400 m	Bobine	558259 ★	558252 ★	558273 ★			
10 mm	50 m	Caja	197386 ★	197393 ★	558281 ★	558288 ★	558295	558302
	300 m	Bobine	558260 ★	558253 ★	558274 ★			
12 mm	50 m	Caja	197387 ★	197394 ★	558282 ★	558289 ★	558296	558303
	200 m	Bobine	558261 ★	558254 ★	558275 ★			
14 mm	50 m	Caja	570386 ★	570387				
16 mm	50 m	Caja	197388 ★	197395 ★	558283 ★	558290 ★	558297	558304
	100 m	Bobine	558262 ★	558255	558276			
1/8 po	150 pi	Caja	567945 ★	567953 ★	567937 ★		567977	
5/32 po	150 pi	Caja	567946 ★	567954 ★				
	500 pi	Bobine		568017				
1/4 po	150 pi	Caja	567948 ★	567956 ★	567940 ★	567988	567980	567972
	500 pi	Bobine	568014	568018	568010			
	1000 pi	Bobine	568021	568023				
5/16 po	150 pi	Caja	567949 ★	567957 ★				
	500 pi	Bobine	568022	568024	568011			
3/8 po	150 pi	Caja	567950 ★	567958 ★	567942 ★	567990	567982	567974
	500 pi	Bobine	568016	568020				
1/2 po	150 pi	Caja	567951 ★	567959 ★	567943 ★	567991	567983	567975
5/8 po	150 pi	Caja	567952			567992	567984	567976

REMARQUE : Des matériaux, tailles et couleurs supplémentaires sont également offerts. Veuillez contacter Festo.



Tube en polyuréthane - PUN-H

Modes d'emballage:



Bobine



Boîte

PUN-H — Couleurs translucides - facilite la détection de l'huile et l'humidité sur la ligne!

DE	Longueur emballée	Material de embalaje	Naturel (clair)	Translucide bleu	Translucide noir	Translucide rouge	Translucide vert	Translucide jaune
4 mm	50 m	Boîte	197376 ★	8048671 ★	8048673	8048675	8048677	8048679
	500 m	Bobine	558264 ★	8048672 ★	8048674	8048676	8048678	8048680
6 mm	50 m	Boîte	197377 ★	8048681 ★	8048683	8048685	8048687	8048689
	500 m	Bobine	558265 ★	8048682 ★	8048684	8048686	8048688	8048690
8 mm	50 m	Boîte	197378 ★	8048691 ★	8048693	8048695	8048697	8048699
	400 m	Bobine	558266 ★	8048692 ★	8048694	8048696	8048698	8048700
10 mm	50 m	Boîte	197379 ★	8048701 ★	8048703	8048705	8048707	8048709
	300 m	Bobine	558267 ★	8048702 ★	8048704	8048706	8048708	8048710
12 mm	50 m	Boîte	197380 ★	8048711 ★	8048713	8048715	8048717	8048719
	200 m	Bobine	558268 ★	8048712 ★	8048714	8048716	8048718	8048720
14 mm	50 m	Boîte	570388					
16 mm	50 m	Boîte	197381 ★					
	100 m	Bobine	558269					
1/8 po	150 pi	Boîte	567961 ★					
5/32 po	150 pi	Boîte	567962					
1/4 po	150 pi	Boîte	567964 ★	8203970	8203971	8203972	8203973	8203974
	500 pi	Bobine	8003126					
5/16 po	150 pi	Boîte	567965 ★					
	500 pi	Bobine	8003127					
3/8 po	150 pi	Boîte	567966 ★	8203975	8203976	8203977	8203978	8203979
	500 pi	Bobine	8003128					
1/2 po	150 pi	Boîte	567967 ★	8203980	8203981	8203982	8203983	8203984

REMARQUE : Des matériaux, tailles et couleurs supplémentaires sont également offerts. Veuillez contacter Festo.

