


大缸径气缸 DSBG，带拉杆

FESTO



运动的力量

亮点

- 力强大，但重量轻
- 高效但价格合理
- 耐用
- 技术先进

新大缸径气缸 DSBG 的规格 160 和 200 输出力强大、高效、耐用、技术先进。缓冲形式可标配 P 或 PPV，从模块化系统中可选配备许多特性。适用于最高温度 150° C，可提供 ATEX 派生型或带便于垂直或水平安装的双头螺栓。

模块化系统的多样性

无可匹敌的模块化密封和刮油系统，让 DSBG 能适应大多数的环境条件 - 非常适用于机械制造业、采矿业、钢铁行业以及过程自动化行业。此外，该气缸配备了传感器技术。

一站式供货

省却寻找相应附件的麻烦：在我们的产品范围内，您将轻松找到与之匹配的接近开关、固定支架和完整的气动连接技术。

性能提高，重量下降

拉杆结构和新开发的盖子让 DSBG 成为了同类产品中最轻的大缸径气缸。与以前的气缸 DNG 相比，具有更好承载能力，改进了对于压力过高的保护，操作更简便。用 DSBG 替换 DNG 一点问题都没有。


大缸径气缸 DSBG，带拉杆

各种应用场合通用：DSBG 派生型

模块化产品系统中的派生型		
符号	含义	说明
	T 双端活塞杆	用于双端工作，推进和返回行程的力相等，用于附加外部挡块
	R3 耐腐蚀等级高	气缸所有外部接口达到耐腐蚀等级 3，符合 Festo 标准 940 070。活塞杆采用耐腐蚀、耐酸钢
	T1 耐高温密封件	温度范围：0 ... +120° C
	T4 耐高温密封件	温度范围：0 ... +150° C
	...E 加长活塞杆	—
	...L 加长活塞杆螺纹	—
	M36 活塞杆螺纹	活塞杆螺纹，类型 M36 (标准：精密螺纹)
	V 中央耳轴安装	耳轴安装，端盖之间中央夹紧
	B 集成双头螺栓	• B1: 双端 • B2: 轴承盖上 • B3: 端盖上

一站式提供附加

轻松找到合适的附件



气缸 DSBG-160-300-PPVA-N3



固定支架 DASP-M4-160-A



相匹配的接近开关 SMT-8M-A 和
气动连接技术

采用新结构，性能提高，重量减轻 20%



可选双头螺栓，用于采矿行业的应用场合 i

DSBG 的应用



DSBG 用作锤子气缸：大缸径气缸清洁发电厂的传送带，确保通畅地将煤炭送入火炉中。



供气：DSBG 驱动风门进行相应的供气，优化燃烧。

费斯托（中国）有限公司

上海浦东金桥出口加工区
云桥路 1156 号
电话：021-6081 5100
传真：021-5854 0300
E-mail: info_cn@cn.festo.com
www.festo.com.cn