


阀系列 VS: VUVS/VUWS/VTUS

FESTO



坚固耐用的阀

亮点

- 大流量
- 应用范围广泛
- 齐全的附件，如牢固装在一侧的气路板
- 通过气路板连接外先导气源
- 防护等级 IP65 和 IP67
- 易于创建压力分区

VS – 灵活、现代、坚固、耐用的质量。性能数据不受影响：流量最多多出 100%，能源密度更高。附件齐全。多种安装选项，易于操作。都是现在的阀该有的特性！

工况恶劣？ 没问题！

为日常工作选择我们四种通用性活塞滑阀中的一种。附件齐全，包括大规格接头和金属气管。

按照客户配置预装配或集成在气路板上

VUVS/VUWS 还可作为预装配的单元提供，带消声器、接头和线圈，作为便于安装的单个阀。对于 VTUS，可按客户要求配置阀岛。

仓储方便、经济

订购预装配单元或自行装配：成熟的电枢管接头助您降低保持完整元件的库存量；让您确定相应的电压，线圈安装方便。

VUVS-...-S 带特定特性

新型号 VUVS-...-S 提供特定功能特性，有着久经验证的 Festo 质量水平、极为优惠的价格。作为核心产品范围的组成部分，全球可现货大批量供货，通常 24 小时内备好发出。


阀系列 VS: VUVS/VUWS/VTUS

阀系列详细信息

产品系列: VUVS: 选择与组合

电磁阀		VUVS-...-S			VUVS-...		阀岛 VTUS		气控阀 VUWS-...	
										
		主要特性 – Festo 质量 – 价格优惠								
技术参数										
核心产品范围组成部分 我们的建议: 找到这颗星		★								
阀宽 [mm]		20	25	30	20	25	30	20	25	30
阀功能		3/2, 5/2			5/2, 5/3, 3/2					
流量 [l/min]		550	1000	1600	700	1200	2000	700	1200	2000
接口	气	G1/8	G1/4	G3/8	G1/8, NPT1/8	G1/4, NPT1/4	G3/8, NPT1/8, NPT3/8	G1/8, NPT1/8	G1/4, NPT1/4	G3/8, NPT1/8, NPT3/8
	电	型式 C EN 175301	型式 B2 EN 175301		型式 C EN 175301	型式 C 或 B2 EN 175301	型式 C 或 B2 EN 175301	–		
压力范围 [bar]		2 ... 8			0 ... 10 2.5 ... 10, 用于先导阀 (内先导)					
温度范围 [°C]		–5 ... +50			–10 ... +60					
电压 [V DC]		24			12, 24, 48				–	
电压 [V AC]		–			24, 48, 110/120, 230/240				–	
防护等级		IP65			IP65, IP67					

附件多样, 快速、利落地安装单个阀 VUVS, 例如通过安装支架或安装板。



气接头, 适用于金属气管, 防机械损坏, 甚至可用于更高的环境温度



盖子, 用于将手控装置变成“推动, 按钮式”或“封盖式”



防掉螺丝在更换阀时防止损坏或遗失



只需两颗螺丝就可把阀快速安装到气路板上。气路板可一次扩展两个位置

★ Festo 核心产品范围
涵盖您自动化应用的
80%

全球: 始终有现货
一流: Festo 质量水准, 价格优惠
简单: 只需点击几下, 在线下单
快速: 通常 24 小时内准备好从 Festo 工厂发出

www.festo.com