


밸브 시리즈 VG: VUVG / VTUG / VUWG

FESTO



컴팩트 밸브

주요 특징

- 최적의 경제성
- 콤팩트한 디자인
- 뛰어난 품질
- 높은 유량
- 빠른 납기
- 10 bar 의 최대 압력
- 이외 다양한 특징들...

개별 밸브 VUVG - 디자인은 작아졌지만 더 강력합니다!

최적의 경제성, 뛰어난 기능 및 빠른 설치를 실현하였습니다. 부품 조립 공정, 전자 산업, 식품 및 포장 산업과 같이 사이즈는 작지만 높은 유량이 요구되는 고속 어플리케이션에 대해 최적화 된 제품입니다.

설치 공간이 협소한가요?

문제 없습니다!

VUVG 밸브는 최소한의 설치 공간으로 디자인 되었습니다.

빠르고, 안전하며, 쉽습니다.

밸브와 병합된 락킹 씰, 고정 나사, 광범위한 사전 조립된 케이블과 전기 연결 플레이트의 주문을 통해 빠르고, 안전하고, 쉬운 설치 및 마운팅이 가능합니다

컴팩트 하지만 높은 에너지 밀도와
최대 100 % 이상의 유량 사용
가능하도록 제작되었습니다.

클릭!만으로 주문 가능 합니다.

모듈화 된 다양한 옵션의 전기 연결 플레이트 (E-box) 및 연결 옵션 선택을 통해 고객 시스템 컨셉에 최적화된 제품 선정이 가능합니다.


VUVG-...-S만의 특수한 특징

새로 출시된 밸브 VUVG-...-S는 뛰어난 품질 뿐만 아니라 최적의 경제성을 실현한 특수한 제품입니다. 웨스토 표준 제품으로 충분한 재고 보유를 통해 전 세계적 어디서든 사용 가능하며 24시간 이내 빠른 납기 대응이 가능합니다.

밸브 시리즈 VG: VUVG / VTUG / VUWG

밸브 시리즈 상세 사양

VUVG 제품 시리즈: 선택 및 조합

솔레노이드 밸브		VUVG-...-S		VUVG			매니폴드 밸브 VTUG		공압 밸브 VUWG		
											
		특수 사양 - 최적의 경제성 및 최상의 품질									
기술 정보											
스타 마크가 있는 웨스토 표준 제품의 사용을 권장합니다.											
밸브 폭 [mm]		10	14	10	14	18	10	14	18		
밸브 기능		2x 3/2, 5/2		5/2, 5/3, 2x 3/2							
유량 [l/min]		150, 360	660	100, 220, 380	780	1300	100, 220, 380	780	1300		
연결	공압	M5, M7	G1/8	M3 (QS 3/4) M5 (QS 3/4/6) M7 (QS 4/6)	G1/8 (QS 4/6/8)	G1/4 (QS 6/8/10)	M3 (QS 3/4) M5 (QS 3/4/6) M7 (QS 4/6)	G1/8 (QS 4/6/8)	G1/4 (QS 6/8/10)		
	전기	비 모듈형 	플러그, 낚선, 케이블, M8 플러그 등 다양한 모듈 선정 및 교체 가능 								
압력 범위 [bar]		1.5 ... 7		-0.9 ... 10							
온도 범위 [°C]		-5 ... +50		-5 ... +60							
작동 전압 [VDC]		24		5, 12, 24			-				
보호 등급		IP40, IP65									

표준: 쉽고 빠른 커미셔닝을 위한 누름, 고정형 수동 작동기.



360°에서 식별 가능한 LED - 디스플레이를 이용한 빠른 오류감지 및 빠른 타임 감소.



인치규격의 하이브리드 피팅 손 쉽게 사용 가능.



강력하고 안전한 장착을 위한 높은 토크의 튼튼한 고정 나사.



정확한 밸브의 설치를 위한 러그.




세퍼레이터를 이용하여 하나의 매니폴드에서 빠르고 쉽게 여러 개의 압력 존 구현 가능.



밸브와 병합 된 고정 쉘.





★ 웨스토 표준 제품
자동화 산업의 80% 대응

전 세계적: 항상 재고 보유
출력함: 뛰어난 품질과 최적의 경제성
간편함: 몇 번의 클릭만으로 온라인 주문 가능
신속함: 24시간 이내 출고 가능