


Industria textil

FESTO



¡Aumente su productividad! Festo ofrece a nivel mundial numerosas soluciones y productos fiables para la industria textil, a un precio justo.



¿Desea reducir los costes?
¿Apuesta por socios fiables?
Contamos con el planteamiento perfecto para usted.

→ **WE ARE THE ENGINEERS
OF PRODUCTIVITY.**

Aquellos que desean alcanzar el éxito en la industria textil del futuro, deben contar en consecuencia con una fabricación económica. Por este motivo, los fabricantes de maquinaria continúan desarrollando soluciones aún más rápidas y eficientes que ofrecen un rendimiento máximo de forma fiable. En ellas, la robusta técnica de automatización de Festo, con productos disponibles a nivel mundial y un servicio exhaustivo.

Para más información:
→ www.festo.com/textil

La sencillez: parte de la solución.

El programa básico ★ de Festo

Los productos del programa básico de Festo le permiten aumentar de forma sencilla la productividad de sus máquinas textiles. Tanto para el hilado como para el texturizado, la confección de tejidos, el punto circular, el punto plano o el acabado de textiles, Festo ofrece productos adecuados para su aplicación.

Sencillamente: lo mejor.

Una estrella, una distinción, una promesa: lo mejor para su trabajo. Descubra el programa básico de Festo. Más de 2.200 productos están a su disposición en todo el mundo, con la mayor calidad de Festo y a un precio muy atractivo.



Envío rápido



En stock en todo el mundo.



Precio atractivo

Sencillamente: convincente.

El líder en ventas del programa básico de Festo.

Cilindro compacto ADN

Compacto, económico, excelente amortiguación

→ www.festo.com/catalogue/adn




Cilindro compacto ADN conforme a ISO 21287.

Electroválvula VUVG

Compacta, económica, para espacios estrechos

→ www.festo.com/catalogue/vuvg



Electroválvula VUVG

Un beneficio para sus máquinas textiles: productos de Festo

Independientemente de los requisitos que se plantee a través de la aplicación y, por consiguiente, del concepto de automatización y control, Festo ofrece la solución ideal.

Válvulas

Electroválvula VUVS

Robusta, de gran caudal y económica: la válvula universal para cualquier tarea cotidiana

- Programa de estructura clara
- Montaje y mantenimiento sencillos gracias al aire de pilotaje externo alimentado a través de perfil distribuidor

- Diseño compacto: posibilidad de modificar la tensión de funcionamiento a través de la bobina giratoria
- Ideal para vacío y aplicaciones de baja presión




Electroválvula VUVS

Terminal de válvulas VTUG tipo plug-in

El terminal de válvulas para uso universal económico

- Disponible como multipolo o terminal de bus de campo, puede cambiarse de manera rápida y sencilla
- Diagnóstico a través del bus de campo y LED

- Hasta 24 posiciones de válvula en trama fija
- VTUG tipo plug-in para funciones de seguridad: válvulas VUVG con conexión individual integrable
- Apto para el montaje en armario de conexiones



Terminal de válvulas VTUG tipo plug-in

Cilindro

Cilindro normalizado DSBC y cilindro redondo DSNU

Económico y robusto

- Calidad de Festo para un elevado rendimiento y una larga vida útil
- Óptima amortiguación de fin de recorrido autorregulable PPS

- Amplia variedad y extenso programa de accesorios para una aplicación flexible
- Disponibles como unidad completa con racores y tubos flexibles, entre otros.



Cilindro normalizado DSBC conforme a ISO 15552



Cilindro redondo DSNU conforme a ISO 6432

Músculo neumático

Músculo neumático DMSP

El principio innovador: ideal, entre otros, como muelle neumático para una tensión precisa de los plegadores de urdimbre.

- Elevada fuerza con un diámetro reducido
- Movimiento sin fricción con una frecuencia de hasta 150 Hz
- Hermético y, por lo tanto, inmune a la suciedad



Músculo neumático DMSP

Preparación del aire comprimido

Unidades de mantenimiento, serie MS

Aire comprimido perfectamente acondicionado: la combinación ideal para cualquier caudal y nivel de calidad de aire comprimido.

Amplio programa, componentes de alta funcionalidad y servicios variados.

- Caudal óptimo con un tamaño reducido
- Configuración individual en el conjunto modular
- Eficiencia energética a través de una combinación de tamaños o mediante el módulo de eficiencia energética MSE6-E2M
- Producto de volumen




Unidades de mantenimiento, serie MS

Tecnología de conexiones neumáticas

Combinación de tubo flexible y racor PUN-H/QS

Para un suministro seguro de aire, incluso en entornos polvorientos. Y para comprobar de un vistazo que todo marcha a la perfección: los tubos flexibles transparentes.

- Breve intervalo de instalación gracias al probado sistema plug & work de Festo
- Transparente
- Resistente al doblado



Combinación de tubo flexible y racor PUN-H/QS

Válvulas para procesos y fluidos

Válvulas para procesos y fluidos

Tanto si se trata de gases, fluidos altamente viscosos, pastas o granulado: las válvulas para fluidos de Festo controlan los diferentes fluidos en su máquina durante el enfriamiento, y lubrican, limpian, lavan y esterilizan, o bien durante la dosificación, mezcla y eliminación.

- Versátil: excelente para la elaboración y acabado de tejidos, por ejemplo, en la industria de teñido



Válvula de asiento inclinado VZXF



Unidad de válvula esférica KVZB



Unidad de válvula tipo mariposa KVZA



¡Válvulas de procesos manuales o totalmente automatizadas de un mismo proveedor! Nuestro configurador le guía de forma segura hasta la solución correcta.

¡Pruébalo ahora!

→ www.festo.com/kvza

Productos y servicios a medida – a lo largo de toda la cadena de creación de valor

Desde tubos flexibles con rotulación personalizada hasta unidades premontadas, así como productos y sistemas específicos para el cliente: los productos y servicios de Festo le respaldan. Nuestro saber hacer encuentra siempre aplicación allí donde resulte favorable para usted.

Para aplicaciones especiales:

Modificación o rediseño

Diseño personalizado para requisitos especiales: a menudo, unos pequeños ajustes bastan para optimizar la aplicación de componentes estándar en máquinas textiles. En otras ocasiones, un rediseño es la solución exacta para usted. En ambos casos, nuestros especialistas en aplicaciones entablarán con usted un diálogo creativo.




Combinación específica para el cliente de cilindro y válvula de Festo para la industria textil

Reducir los tiempos, rebajar los costes y ganar en seguridad:

PrePack y PreAssembly

Componentes individuales montados según los deseos del cliente: como PrePack preconfeccionado o como PreAssembly listo para la conexión montado y testado. Pedido solo mediante un número de artículo, suministro en un solo embalaje directamente en su sistema. De esta forma, es posible reducir de forma notable sus costes de proceso en la adquisición y logística, así como las tareas de montaje. Puede estar seguro de que cuenta con todos los componentes necesarios para la instalación. Por supuesto, disfrutará de una calidad probada.



Servicio PrePack: componentes estándar preconfeccionados




PreAssembly: componentes estándar premontados

Soluciones listas para instalar:

Conjuntos modulares y subsistemas

Tecnología punta con todo incluido: con soluciones listas para instalar de Festo Testada y probada, para que sus sistemas logren la máxima seguridad de procesos y productividad. Todos los componentes están perfectamente armonizados entre sí y su tecnología es de última generación. Esto le permite concentrarse en las tareas más importantes y del resto nos encargamos nosotros. Así no solo ahorrará tiempo, sino también dinero.



Placa de montaje a modo de solución lista para instalar