



일체형 드라이브 모션

주요 장점

- 콤팩트하고 우수한 정밀도
- 강력함

강력하고 정밀하며 컴팩트합니다. 미니 슬라이드 DGST는 강력한 트윈 피스톤 사양으로 정확하고 강력한 순환 볼 베어링 가이드 성능을 가지고 있습니다. 또한 슬라이드와 요크를 하나의 부품으로 결합한 일체형 사양으로 정밀한 디자인을 갖추어 결과적으로 애플리케이션에서 가능한 최대 정밀도를 구현하였습니다.

공간 절약형 디자인

제품 설치 공간에 내장된 쿠션과 극도로 짧은 길이를 가진 DGST는 가장 컴팩트한 슬라이드입니다. 따라서 DGST는 모든 고객 애플리케이션의 공간을 절약합니다.


다양한 쿠셔닝 옵션

다양한 쿠션 옵션과 위치발신기 사용을 통해 다양한 애플리케이션에 적용할 수 있습니다. 별도의 추가 쿠션없이 제품에 내장된 쿠션을 통해 비용을 절감할 수 있습니다.


우수한 정밀도

DGST의 슬라이드와 요크는 일체형으로 구성되어 있습니다. 이는 슬라이드와 요크의 인터페이스 사이의 최상의 정밀도와 적합성을 보장합니다. 특히 요크 인터페이스의 로드 용량 및 견고성이 향상되었습니다.


미니 슬라이드 DGST



DGST 애플리케이션



선형 운동 중의 큰 힘 흡수



프레싱/클램핑, pick & place

기술 자료

사이즈	06	08	10	12	16	20	25
행정거리	10	10	10	10	10	10	10
	20	20	20	20	20	20	20
	30	30	30	30	30	30	30
	40	40	40	40	40	40	40
	50	50	50	50	50	50	50
		80	80	80	80	80	80
			100	100	100	100	100
					125	125	125
					150	150	150
						200	200
끝단 조절	카다로그 참조						
쿠션 사양	- 기본 사양 (E1), 스트로크 조정 기능이 없는 일체형 탄성 쿠션 - 탄성 쿠션 (P), 스트로크 조정 기능이 있는 탄성 폴리머 쿠션 - 압소바 (Y12), 스트로크 조정이 가능한 유압식 압소바 (30 mm 행정거리부터)						
공급 포트	측면						

★ Festo의 주요 제품군
전체 자동화 작업의
80%에 대응 가능

글로벌: 상시 재고
우수: Festo 품질, 합리적 가격
간편: 몇 번의 클릭만으로 온라인 주문
신속: 일반적으로 Festo 공장에서 24 시간 내에 출고 준비 완료

www.festo.co.kr