


纺织行业

FESTO



让您实现生产率倍增！Festo 在全球范围为纺织行业提供众多可靠的解决方案和产品，而且价格合理。



**您希望降低成本？
您优先选择更可靠的伙伴？
我们为您找到正确的途径。**

**→ WE ARE THE ENGINEERS
OF PRODUCTIVITY.**

未来要在纺织行业获得成功，就需要更具成本效益的生产工艺。因此，机器制造商持续开发更快、更高效的解决方案，可靠地实现最大化的产出。Festo 可靠耐用的解决方案、全球可获取的产品以及完善的服务在其中发挥着重要作用。

详细信息请见：

→ www.festo.com/textil

解决方案不可或缺的重要组成部分。

Festo★核心产品范围：

Festo 核心产品范围的产品让您能轻松提高您纺织机的生产率。对于纺纱、纱线变形、编织、圆织、平织或织物整理工艺，Festo 都能为您的应用提供适用的产品。

简单即最佳。

一个星标，是一种身份的标识，也是一种承诺：最佳匹配您的应用。来了解 Festo 核心产品范围。全球范围提供 2,200 多种产品，一流的 Festo 质量水准，十分具有竞争力的价格。



快速交付



全球始终备有
现货



具有竞争力的
价格

自然而然的信任。

Festo 核心产品范围内的热销产品。

紧凑型气缸 ADN

结构紧凑，价格优惠，缓冲性能优异

→ www.festo.com/catalogue/adn




紧凑型气缸 ADN，符合 ISO 21287

电磁阀 VUVG

紧凑而经济，用于狭小空间

→ www.festo.com/catalogue/vuvg



电磁阀 VUVG

让您的纺机更进一步：Festo 产品来助力

不管您为满足应用场合选择了哪种自动化技术和控制方案，Festo 总能提供适用的解决方案：

阀

电磁阀 VUVS

结构坚固，流量大，成本低 – 您常规应用中的通用阀系列产品

- 产品范围结构简单
- 通过气路板连接外先导气源，易于安装和维护

- 结构紧凑：通过旋转线圈来变更工作电压
- 非常适用于真空和低压范围




电磁阀 VUVS

阀岛 VTUG，插拔式

低成本的通用型阀岛

- 可提供多针或现场总线型阀岛，转换也很方便
- 通过现场总线和 LED 诊断

- 固定结构宽度内最多可集成 24 个阀位
- 插拔式 VTUG 的安全功能：可集成带单独连接的阀 VUVG
- 适用于安装在控制柜内



阀岛 VTUG，插拔式

气缸

ISO 气缸 DSBC 和圆形气缸 DSNU

结构坚固，价格适中

- Festo 高质量水准，确保高运行性能和较长的使用寿命
- 优化的自调节终端位置缓冲 PPS

- 派生型众多，附件丰富，使用灵活
- 可提供成套产品，例如带接头、气管等



标准气缸 DSBC，符合 ISO 15552



圆形气缸 DSNU，符合 ISO 6432

气动肌腱

气动肌腱 DMSP

创新的工作原理：非常适用作气动弹簧，用于精确张紧经轴

- 出力大，缸径小
- 运动方式无摩擦，频率最高可达 150 Hz
- 气密封，耐灰



气动肌腱 DMSP

气源处理

MS 系列气源处理元件

完美预处理气源：专用于各种流量和气源纯净度等级。

产品范围庞大，元件功能强大，提供丰富多样的气源处理功能：

- 以较小的规格确保最佳的流量
- 模块化系统中个性化配置产品
- 可以组合不同的规格，或采用节能模块 MSE6-E2M，以确保能效
- 走量产品



MS 系列气源处理装置

气动连接技术

气管/接头组合 PUN-H/QS

即使在多尘环境中也能确保气源的可靠性。透明气管，有什么问题一览无余。

- Festo 即插即用，安装时间短
- 透明
- 抗扭结



气管/接头组合 PUN-H/QS

过程阀和介质阀

过程阀和介质阀

Festo 介质阀在您机器的冷却、润滑、清洁、清洗、消毒、以及配药、搅拌和排放阶段控制不同的流体，包括气体、高粘度流体、糊状物或颗粒物。

- 灵活：非常适用于纺织加工和整理，例如印染工艺



角座阀 VZXF



成套球阀 KVZB



成套蝶阀 KVZA



一站式提供手动或全自动过程阀。我们的配置软件始终引导您安全地获得正确的解决方案。

现在就来试用！

→ www.festo.com/kvza

为整体价值创造链提供定制化产品和服务

Festo 提供包括个性化标签的气管、预装配的成套产品以及个性化的产品系统在内的产品和服务为您提供支持。我们的专业知识都将助您在各种应用占得先机。

特殊应用场合： 修改或开发新产品


根据您的特殊要求定制。通常只需要做一些小调整就能将标准元件优化用于纺织机。在某些情况下，您可能需要全新开发的产品，完全按您的需求定制设计。我们的应用专家团队能在创意设计阶段能够提供这两种方法来满足需求。



Festo 定制化气缸/阀组合，用于纺织行业

缩短时间，降低成本，提高可靠性： 预包装和预装配

按客户的要求将不同的元件囊括在一起，可以作为预包装好的标准元件或作为完成装配和测试好的预装配即可安装方案供货。只需一个订货号，同一批包装交货，直接上您的系统。大大降低您的采购和物流成本以及装配所需时间。您能很省心，因为安装所需的元件已经都包括在内。当然，产品质量也无需多言。



预包装服务：预保证的标准元件



预装配：预装配的标准元件

即可安装的解决方案： 模块和子系统

Festo 提供采用最新技术的即可安装解决方案。经过严谨的测试，确保您的系统能实现最大化的过程可靠性和生产效率。所有元件都完美匹配，技术先进。您能专注于自己的核心业务；我们负责自己擅长的事务。这能节省时间和金钱。



安装板，作为即可安装的解决方案