


阀系列 VUVG 和 VUVS – 两种阀 系列应用广泛

FESTO



或紧凑或坚固!

亮点

两个系列的特性:

- 可选电接口 (IP40/IP65/IP67)
- 2x 两位三通阀, 每个阀位 (VUVG)
- 可选常用的线圈电压
- 附件齐全, 适用于两个系列中的所有阀

新: 现有阀系列 VUVG 和 VUVS 又添两个新型号: VUVG-...-S 和 VUVS-...-S 系列的阀保留了各自系列的主要特性 – 还是一如既往的 Festo 质量水准, 性价比出色。

紧凑: VUVG 系列

结构紧凑的阀系列, 流量大, 实现快速可靠的驱动器响应。


该轻量化、节省空间的阀完美匹配到您的整体自动化方案中, 可用作单个阀或安装在气路导轨、底座或气路板上。

坚固: VUVS 系列

该坚固的阀系列凭借着大流量和优雅的设计脱颖而出。

VUVS 系列是重载气动元件的完美榜样, 工作可靠, 尤其是与气动系统的所有部分的互动。



VUVG – 紧凑型阀系列




紧凑型阀系列包括了阀和阀岛，用于强调安装空间、重量、流量和安装因素的应用场合。

该系列采用模块化系统，灵活程度高，可满足多种用户要求。

产品系列 VUVG: 选择和组合

电磁阀		VUVG-...-S		VUVG		阀岛 VTUG		气控阀 VUWG	
									
		主要特性 – Festo 质量 – 价格优惠							
技术参数									
核心产品系列 我们推荐：找到这颗星									
阀宽 [mm]		10	14	10	14	18	10	14	18
阀功能		2x 3/2, 5/2		5/2, 5/3, 2x 3/2					
流量 [l/min]		150, 360	660	100, 220, 380	780	1300	100, 220, 380	780	1300
接口	气	M5, M7	G1/8	M3 (QS 3/4) M5 (QS 3/4/6), M7 (QS 4/6)	G1/8 (QS 4/6/8)	G1/4 (QS 6/8/10)	M3 (QS 3/4) M5 (QS 3/4/6), M7 (QS 4/6)	G1/8 (QS 4/6/8)	G1/4 (QS 6/8/10)
	电	非模块化 	模块化派生型 插头、飞线、电缆、 插头 M8 (Cnomo: M12, 型式 C) 		–				
压力范围 [bar]		1.5 ... 7		–0.9 ... 10					
温度范围 [°C]		–5 ... +50		–5 ... +60					
电压 [V DC]		24		5, 12, 24			–		
电压 [V AC]		–		–	Cnomo: 110, 230		–		
防护等级		IP40, IP65		IP40, IP65					


VUVS – 坚固型阀系列



VUVS 阀系列结构坚固，具有多种恶劣工况所需的特性，如抗冲击、安装方式选项以及易于操作。



安装附件丰富，为将这些阀集成到您的机器方案中提供多种选项。

产品系列 VUVS: 选择和组合


电磁阀		VUVS-...-S			VUVS-...			阀岛 VTUS		气控阀 VUWS-...	
											
		主要特性 – Festo 质量 – 价格优惠									
技术参数											
核心产品系列 我们推荐：找到这颗星											
阀宽 [mm]		20	25	30	20	25	30	20	25	30	
阀功能		3/2, 5/2			5/2, 5/3, 3/2						
流量 [l/min]		550	1000	1600	700	1200	2000	700	1200	2000	
接口	气	G1/8	G1/4	G3/8	G1/8, NPT1/8	G1/4, NPT1/4	G3/8, NPT1/8, NPT3/8	G1/8, NPT1/8	G1/4, NPT1/4	G3/8, NPT1/8, NPT3/8	
	电	型式 C EN 175301	型式 B2 EN 175301		型式 C EN 175301	型式 C 或 B2 EN 175301	型式 C 或 B2 EN 175301	–			
压力范围 [bar]		2 ... 8			0 ... 10 2.5 ... 10, 用于先导驱动法（内先导）						
温度范围 [°C]		–5 ... +50			–10 ... +60						
电压 [V DC]		24			12, 24, 48			–			
电压 [V AC]		–			24, 48, 110/120, 230/240			–			
防护等级		IP65			IP65, IP67						

了解新一代的阀!


两种阀系列为每种环境提供了合适的阀




明亮的 LED –
全方位清晰可见





结构狭长 –
安装紧凑，体积小



重量轻，适应性强 –
例如，在分散式、移动的元件上，可选手控装置功能



易安装 –
附带防掉螺丝



线圈头可旋转 –
用于简化电缆连接

★ **Festo 核心产品系列**
涵盖了您自动化应用的
80%

全球: 始终有现货
一流: Festo 质量水准，价格优惠
方便: 只需点击几下就可网上下单
快速: 通常 24 小时内从 Festo 工厂出货

www.festo.com