


FESTO



快速供货 圆形气缸 DSNU-S – 严选产品



- 1 连接法兰 KSG → 页码 3
- 2 自对中连接件 FK → 页码 3
- 3 脚架安装件 HBN-S → 页码 3
- 4 单向节流阀 GRLA → 页码 3
- 5 快插接头 NPQE → 页码 3
- 6 安装组件 SMBR-8 → 页码 3
- 7 接近开关 SMT-8M/SDBT-MSX → 页码 4
连接电缆 NEBB → 页码 3



Festo 核心产品范围
涵盖您 80% 的应用场景

全球: 始终有现货
一流: Festo 一贯的质量水准, 价格优惠
简便: 简化了采购和仓储
快速: 通常可快速从工厂发货

若用于核心应用场景和功能的元件以及解决方案还不能满足您的需求, 请访问我们的在线样本。

→ www.festo.com/xdki

或只需联系您的 Festo 销售工程师。他们会很乐意为您提供帮助!

订货代码 – 基本型

001002003004005006

DSNU-S- - - - A

空框: 必选项

001	型号	005	缓冲形式
DSNU	圆形气缸，双作用	P	两端带弹性缓冲垫
002	派生型	PPS	两端带自调气动缓冲
S	空间优化	006	位置感测
		A	通过接近开关
003	缸径 Ø [mm]	004	行程 [mm]
8	8	...	10, 15, 20, 25, 30, 40, 50, 60, 80, 100
12	12	...	10, 15, 20, 25, 30, 40, 50, 60, 80, 100, 125, 150
16	16	...	10, 15, 20, 25, 30, 40, 50, 60, 80, 100, 125, 150, 200
20	20	...	
25	25	...	



可配置产品

该产品和所有产品选项可通过配置器在线订购:

→ www.festo.com/catalogue/...

输入订货号或型号

订货号	型号	订货号	型号
8112002	DSNU-S-8...	8112005	DSNU-S-20-...
8112003	DSNU-S-12-...	8112006	DSNU-S-25-...
8112004	DSNU-S-16-...		

订货数据 – 基本型

004 行程 [mm]	003 缸径 Ø [mm]					003 缸径 Ø [mm]		
	8	12	16	20	25	16	20	25
	005 缓冲形式 – 006 位置感测					005 缓冲形式 – 006 位置感测		
	P – A	P – A	P – A	P – A	P – A	PPS – A	PPS – A	PPS – A
10	★ 5205897	★ 5211896	★ 5216087	★ 5224633	★ 5228227			
15	★ 5205898	★ 5211897	★ 5216088	★ 5224634	★ 5228228			
20	★ 5205899	★ 5211898	★ 5216089	★ 5224635	★ 5228229			
25	★ 5205900	★ 5211899	★ 5216090	★ 5224636	★ 5228230	★ 5217238	★ 5225836	★ 5228452
30	★ 5205902	★ 5211900	★ 5216091	★ 5224637	★ 5228231	★ 5217239	★ 5225837	★ 5228453
40	★ 5205903	★ 5211901	★ 5216093	★ 5224639	★ 5228232	★ 5217240	★ 5225838	★ 5228454
50	★ 5205904	★ 5211903	★ 5216094	★ 5224641	★ 5228233	★ 5217241	★ 5225839	★ 5228455
60	★ 5205905	★ 5211904	★ 5216095	★ 5224642	★ 5228234	★ 5217242	★ 5225840	★ 5228456
80	★ 5205906	★ 5211905	★ 5216096	★ 5224643	★ 5228235	★ 5217243	★ 5225841	★ 5228457
100	★ 5205907	★ 5211906	★ 5216098	★ 5224644	★ 5228236	★ 5217244	★ 5225842	★ 5228458
125		★ 5211908	★ 5216099	★ 5224645	★ 5228237	★ 5217245	★ 5225843	★ 5228459
150		★ 5211909	★ 5216100	★ 5224646	★ 5228238	★ 5217246	★ 5225844	★ 5228460
200			★ 5216101	★ 5224647	★ 5228239	★ 5217248	★ 5225846	★ 5228461

订货数据 – 附件

1 连接法兰 KSG			
适用缸径 Ø [mm]	订货号		型号
25	32963		KSG-M10x1,25

2 自对中连接件 FK			
适用缸径 Ø [mm]	订货号		型号
8	6528		FK-M4
12, 16	★ 2061		FK-M6
20	★ 2062		FK-M8
25	★ 6140		FK-M10x1,25

3 脚架安装件 HBN-S ¹⁾			
适用缸径 Ø [mm]	订货号	型号	
8	★ 5407712	HBN-S-8x1	
12, 16	★ 5407772	HBN-S-12/16x1	
20, 25	★ 5407787	HBN-S-20/25x1	
	★ 5407847	HBN-S-20/25x2	

1) ...x1: 1x 脚架; ...x2: 2x 脚架, 1x 螺母

[4] 单向节流阀 GRLA					
适用缸径 Ø	气接口	气管外径	订货号	型号	
[mm]		[mm]			
一字槽螺丝					
8, 12, 16	M5	3	★ 193137	GRLA-M5-QS-3-D	
		4	★ 193138	GRLA-M5-QS-4-D	
		6	★ 193139	GRLA-M5-QS-6-D	
20, 25	G1/8	3	★ 193142	GRLA-1/8-QS-3-D	
		4	★ 193143	GRLA-1/8-QS-4-D	
		6	★ 193144	GRLA-1/8-QS-6-D	
		8	★ 193145	GRLA-1/8-QS-8-D	


5 快插接头NPQE, 直列式					
适用缸径 Ø [mm]	气接口	气管外径 [mm]	订货号	型号	
公制螺纹, 带密封圈					
8, 12, 16	M5	3	8112908	NPQE-D-M5-Q3-P10	
		4	8112909	NPQE-D-M5-Q4-P10	
		6	8112910	NPQE-D-M5-Q6-P10	
R 螺纹					
20, 25	R1/8	4	8112913	NPQE-D-R18-Q4-P10	
		6	8112914	NPQE-D-R18-Q6-P10	
		8	8112915	NPQE-D-R18-Q8-P10	
		10	8112916	NPQE-D-R18-Q10-P10	
		12	8112917	NPQE-D-R18-Q12-P10	

5 快插接头 NPQE, L 型					
适用缸径 Ø [mm]	气接口	气管外径 [mm]	订货号	型号	
公制螺纹，带密封圈					
8, 12, 16	M5	3	8112937	NPQE-L-M5-Q3-P10	
		4	8112938	NPQE-L-M5-Q4-P10	
		6	8112939	NPQE-L-M5-Q6-P10	
R 螺纹					
20, 25	R1/8	4	8112942	NPQE-L-R18-Q4-P10	
		6	8112943	NPQE-L-R18-Q6-P10	
		8	8112944	NPQE-L-R18-Q8-P10	
		10	8112945	NPQE-L-R18-Q10-P10	
		12	8112946	NPQE-L-R18-Q12-P10	

6 安装组件 SMBR-8			
适用缸径 Ø [mm]	订货号		型号
8	175091		SMBR-8-8
12	★ 175093		SMBR-8-12
16	★ 175094		SMBR-8-16
20	★ 175095		SMBR-8-20
25	★ 175096		SMBR-8-25

[7] 连接电缆 NEBB				
电缆长度 [m]	右侧接口	订货号	型号	
左侧接口: 直列式插座, M8x1, 3针				
2.5	电缆, 开放式, 3 芯	8066658	NEBB-M8G3-P-2.5-LE3	
5		8066659	NEBB-M8G3-P-5-LE3	
左侧接口: 直列式插座, M12x1, 5针				
2.5	电缆, 开放式, 3 芯	8066670	NEBB-M12G5-P-2.5-LE3	
5		8066671	NEBB-M12G5-P-5-LE3	
左侧接口: 直角式插座, M8x1, 3针				
2.5	电缆, 开放式, 3 芯	8066664	NEBB-M8W3-P-2.5-LE3	
5		8066665	NEBB-M8W3-P-5-LE3	

订货数据 – 附件

7 接近开关 SMT-8M, 用于 T 型槽								
测量原理	开关输出	电接口		电缆长度 [m]	订货号	型号		
		电缆	带插头电缆, 可旋转螺纹					
常开触点								
磁阻式	PNP	–	3针, M8x1	0.3	★ 574334	SMT-8M-A-PS-24V-E-0,3-M8D		
		3芯	–	2.5	★ 574335	SMT-8M-A-PS-24V-E-2,5-OE		
		3芯	–	5	★ 574336	SMT-8M-A-PS-24V-E-5,0-OE		
		–	3针, M12x1	0.3	★ 574337	SMT-8M-A-PS-24V-E-0,3-M12		
	NPN	3芯	–	2.5	★ 574338	SMT-8M-A-NS-24V-E-2,5-OE		
		–	3针, M8x1	0.3	★ 574339	SMT-8M-A-NS-24V-E-0,3-M8D		
常闭触点								
磁阻式	PNP	3芯	–	7.5	★ 574340	SMT-8M-A-PO-24V-E-7,5-OE		

接近开关 SDBT-MSX, 用于 T 型槽, 自动示教功能							
测量原理	开关输出	电接口		电缆长度	订货号	型号	
		电缆	带插头电缆	[m]			
默认为常开触点							
磁阻式	PNP	–	3针, M8x1	0.3	8059123	SDBT-MSX-1L-PU-E-0.3-N-M8	
		3芯	–	2.5	8059124	SDBT-MSX-1L-PU-E-2.5-N-LE	
		3芯	–	5	8059125	SDBT-MSX-1L-PU-E-5-N-LE	
	NPN	–	3针, M8x1	0.3	8059120	SDBT-MSX-1L-NU-E-0.3-N-M8	
		3芯	–	2.5	8059121	SDBT-MSX-1L-NU-E-2.5-N-LE	
		3芯	–	5	8059122	SDBT-MSX-1L-NU-E-5-N-LE	

更多附件 → www.festo.com/catalogue/dsnu

全球始终有现货:
Festo 核心产品范围, 用于自动化技术



Festo 核心产品范围: Festo 一贯的质量水准, 价格优惠, 覆盖您自动化应用场景的 80%。从气缸到附件, 用于工厂自动化以及过程自动化 – 您可降低电驱和气动控制链的采购复杂程度。