

Vérin pneumatique DPRA interchangeable, en pouces

FESTO

FAST

Tête et embout du vérin

- Tête et embout en aluminium à grande résistance
- Les orifices à plein débit et les rainures transversales permettent une réponse rapide du vérin et un mouvement régulier de la tige
- Coussins d'air ou maillons réglables en option pour l'amortissement des chocs en position finale

Graisse haute performance

- Lubrification interne à vie grâce à la graisse standard brevetée
- Super Lube® est une graisse de qualité alimentaire classée NSF-H1

Tube du vérin

- Le corps du vérin en acier inoxydable 304 étiré et poli, offrant une résistance à la corrosion et un fonctionnement interne à faible friction
- Le tube du corps du vérin et les embouts sont fixés à l'aide d'un double sertissage pour une connexion rigide

Joint d'étanchéité de piston et de tige

- Le joint en U Buna-N à faible friction compense l'usure naturelle pour permettre un fonctionnement de longue durée sans traces
- Des joints d'étanchéité pour haute et basse température sont également offerts en option
- Aimant disponible en option pour permettre l'indication de la position

Tige de piston

- Tige en acier inoxydable 303, rectifié, poli et bruni par galetage, offrant une longue durée de vie et une résistance à la corrosion
- Les filetages de tige formés par roulage aux deux extrémités assurent la solidité pour le raccordement et la connexion interne du piston

Roulement de tige

- Le coussinet de tige en bronze fritté imprégné d'huile assure une excellente usure et une longue durée de vie

Configurations courantes en stock et disponibles dès maintenant

Montage à l'extrémité de la tige, port axial		Diamètre du piston									
		3/4"		1 1/16"		1 1/4"		1 1/2"		2"	
	Longueur de la course (pouces)	1/2"	8217823 ★ DPRA-N-3/4"-0.5-NGP4-N	8217854 ★ DPRA-N-11/16"-0.5-NGP4-N							
		1"	8217824 ★ DPRA-N-3/4"-1-NGP4-N	8217838 ★ DPRA-N-11/16"-1-NGP4-N	8217855 ★ DPRA-N-11/4"-1-NGP4-N	8217879 ★ DPRA-N-11/2"-1-NGP4-N	8217891 ★ DPRA-N-2"-1-NGP4-N				
		1 1/2"	8217826 ★ DPRA-N-3/4"-1.5-NGP4-N	8217853 ★ DPRA-N-11/16"-1.5-NGP4-N			8217866 ★ DPRA-N-11/2"-1.5-NGP4-N				
		2"	8217827 ★ DPRA-N-3/4"-2-NGP4-N	8217845 ★ DPRA-N-11/16"-2-NGP4-N	8217856 ★ DPRA-N-11/4"-2-NGP4-N	8217867 ★ DPRA-N-11/2"-2-NGP4-N	8217880 ★ DPRA-N-2"-2-NGP4-N				
		3"	8217828 ★ DPRA-N-3/4"-3-NGP4-N	8217846 ★ DPRA-N-11/16"-3-NGP4-N	8217857 ★ DPRA-N-11/4"-3-NGP4-N	8217868 ★ DPRA-N-11/2"-3-NGP4-N	8217881 ★ DPRA-N-2"-3-NGP4-N				
		4"	8217829 ★ DPRA-N-3/4"-4-NGP4-N	8217842 ★ DPRA-N-11/16"-4-NGP4-N	8217858 ★ DPRA-N-11/4"-4-NGP4-N	8217869 ★ DPRA-N-11/2"-4-NGP4-N	8217882 ★ DPRA-N-2"-4-NGP4-N				
		5"		8217844 ★ DPRA-N-11/16"-5-NGP4-N	8217859 ★ DPRA-N-11/4"-5-NGP4-N	8217870 ★ DPRA-N-11/2"-5-NGP4-N	8217883 ★ DPRA-N-2"-5-NGP4-N				
		6"					8217871 ★ DPRA-N-11/2"-6-NGP4-N	8217884 ★ DPRA-N-2"-6-NGP4-N			

Pivot arrière		Diamètre du piston									
		3/4"		1 1/16"		1 1/4"		1 1/2"		2"	
	Longueur de la course (pouces)	1/2"	8217830 ★ DPRA-N-3/4"-0.5-ME-N	8217839 ★ DPRA-N-11/16"-0.5-ME-N							
		1"	8217825 ★ DPRA-N-3/4"-1-ME-N	8217840 ★ DPRA-N-11/16"-1-ME-N	8217860 ★ DPRA-N-11/4"-1-U-N	8217872 ★ DPRA-N-11/2"-1-ME-N	8217885 ★ DPRA-N-2"-1-UB-N				
		1 1/2"	8217831 ★ DPRA-N-3/4"-1.5-ME-N	8217849 ★ DPRA-N-11/16"-1.5-ME-N			8217873 ★ DPRA-N-11/2"-1.5-ME-N				
		2"	8217832 ★ DPRA-N-3/4"-2-ME-N	8217847 ★ DPRA-N-11/16"-2-ME-N	8217865 ★ DPRA-N-11/4"-2-U-N	8217874 ★ DPRA-N-11/2"-2-ME-N	8217886 ★ DPRA-N-2"-2-UB-N				
		3"	8217833 ★ DPRA-N-3/4"-3-ME-N	8217848 ★ DPRA-N-11/16"-3-ME-N	8217861 ★ DPRA-N-11/4"-3-U-N	8217875 ★ DPRA-N-11/2"-3-ME-N	8217887 ★ DPRA-N-2"-3-UB-N				
		4"	8217834 ★ DPRA-N-3/4"-4-ME-N	8217843 ★ DPRA-N-11/16"-4-ME-N	8217862 ★ DPRA-N-11/4"-4-U-N	8217876 ★ DPRA-N-11/2"-4-ME-N	8217888 ★ DPRA-N-2"-4-UB-N				
		5"	8217835 ★ DPRA-N-3/4"-5-ME-N	8217850 ★ DPRA-N-11/16"-5-ME-N	8217863 ★ DPRA-N-11/4"-5-U-N	8217877 ★ DPRA-N-11/2"-5-ME-N	8217889 ★ DPRA-N-2"-5-UB-N				
		6"		8217852 ★ DPRA-N-11/16"-6-ME-N	8217864 ★ DPRA-N-11/4"-6-U-N	8217878 ★ DPRA-N-11/2"-6-ME-N	8217890 ★ DPRA-N-2"-6-UB-N				

Simple effet, retour par ressort		Diamètre du piston			
		3/4"		1 1/16"	
Fixation à l'extrémité de la tige	1"	8217836 ★ DPRA-N-3/4"-1-SNGP4-N	8217851 ★ DPRA-N-11/16"-1-SNGP4-N		
Pivot arrière	1"	8217837 ★ DPRA-N-3/4"-1-SME-N	8217841 ★ DPRA-N-11/16"-1-SME-N		

Veuillez vous référer au catalogue en ligne → www.festo.com/catalog/dpra