


원형 실린더 DSNU-S-..., DSNU-...

FESTO



좁은 공간에 적합!

주요 장점

- 콤팩트한 디자인으로 공간 절약
- 좁은 공간에 간편하게 설치 가능
- PPS 자체 조절식 쿠션으로 단시간에 조립
- 더 얇고 짧아진 DSNU-S
- 저마모 소재를 사용하여 극강의 내구성 구현
- Festo 제품 키를 이용한 간편한 확인과 재주문

DSNU와 DSNU-S의 차이점이 궁금하신가요? DSNU는 ISO 표준에 기반을 두고 있고, DSNU-S는 DSNU에 비해 작고 얇습니다. DSNU 원형실린더는 성능과 컴팩트함이 요구되는 어플리케이션 어디서든지 사용되고 있습니다. DSNU는 특히 저마찰, 내화학적 또는 내식성이 요구되는 어플리케이션에 적합합니다.

모든 어플리케이션에 적용 가능한 ISO 표준 기반의 DSNU
모든 상황에 대비하여, 해당 어플리케이션에 완벽하게 호환 가능합니다(예: 엔드 캡에 회전 베어링 장착). 그리고 모듈형 시스템의 다양한 옵션을 통해 어떠한 어플리케이션에도 사용 가능합니다.


공간이 좁을 때는 DSNU-S
ISO 표준형 실린더 DSNU에 대비해서 DSNU-S는 더 가늘고 더 짧아 공간을 훨씬 더 많이 절약할 수 있습니다.

간편한 시운전
언제나 완벽하게 작동하는 PPS 쿠션 덕분에 추가적인 조절이 필요 없습니다. 간단하고, 빠르고, 공간이 절약되며, 오조작을 방지합니다. 근접 센서 SDBT-MSX의 오토 티칭 기능 덕분에 매우 좁은 공간에서도 커미셔닝이 매우 간편합니다.

긴 사용 수명
엄선된 소재와 고정밀 제조 기술 덕분에 DSNU 시리즈들은 내구성이 뛰어나며 견고합니다. 그리고 DSNU 시리즈들은 모두 동일한 부품을 사용하여 가격도 합리적입니다.


원형 실린더 DSNU-S-..., DSNU-...

특징 살펴보기



공간절약을 위해 더 얇고 더 짧게 만든 - DSNU-S-...

사이즈	8	12	16 ...-P	16 ...-PPS	20	25
BF	8	8	8		13	13
ZJ+	58	60	60	70	76	81
KV	11	14	14		24	24
BE	M8	M10	M10		M20	M20



공간을 최적화한 DSNU-S

길이 최대 3.5cm 단축
폭 최대 40% 단축

DSNU-S 옵션

- 공칭 사이즈 Ø 8 ... 25mm
- 최대 행정거리 200mm
- P/PPS 쿠션
- 표준 행정거리 및 x 길이

마운팅 나사산

- 베어링 캡의 Ø 8 ... 16
- 엔드 캡의 추가 Ø 20/25

범용 DSNU-... (ISO)

기타 마운팅 옵션
• 회전 로드 아이

그 외 옵션 (DSNU ISO)

- 공칭 사이즈 Ø 32 ... 63mm
- 행정거리 > 200mm
- PPV
- 특수 버전(S2, S6 등)

간편한 커미셔닝

새로 나온 근접 센서 SDBT-MSX
오토 티칭 기능을 사용하여
접근이 까다로운 설치
위치에서도 간편하게
센서 설치 가능



★ Festo 주요 제품

자동화 작업의
80% 담당

전 세계: 상시 재고 보유

우수성: Festo 품질을 합리적인 가격으로

간편성: 몇 번의 클릭만으로 온라인 주문

신속성: 일반적으로 Festo 공장에서 24시간 이내에 발송 준비 완료

www.festo.com