Unidades Móviles de Almacenamiento (UMA)





Lo más destacado

Gabinete UMA móvil grande

- Tamaño total: 60.96 cm de ancho × 68.58 cm de fondo × 101.60 cm de alto
- Seis cajones (capacidad de 181.44 kg cada uno)
- Cubierta de acero con tapete de hule
- (2) ruedas rígidas de poliuretano de 10.16 cm, (2) ruedas giratorias de 10.16 cm con freno

Estante móvil UMA para almacenamiento de mangueras

- Tamaño total: 91.44 cm de ancho × 68.58 cm de fondo × 153.29 cm de alto
- (2) barras ajustables para soporte de carretes, de 2.54 cm de diámetro
- Capacidad de 113.40 kg
- Repisa inferior con tapete de hule
- (2) ruedas giratorias de poliuretano de 10.16 cm, (2) ruedas giratorias de 10.16 cm con freno

Unidades Móviles de Almacenamiento

Componentes consumibles de automatización industrial al alcance

Simplifique el mantenimiento y el manejo del inventario
Festo ofrece a sus clientes una manera sencilla de crear un sistema de inventario descentralizado y conveniente para mangueras, racores, accesorios y repuestos Festo, entre otros artículos.

Las unidades de almacenamiento móviles de Festo ofrecen un almacenamiento seguro, fijo y organizado en un gabinete de seis cajones y un estante de mangueras con rieles múltiples. Todas las unidades brindan acceso local a las partes necesarias en cualquier lugar de sus instalaciones.


Seleccione entre una amplia gama de productos neumáticos
Festo ofrece una gran selección de partes neumáticas, mangueras, válvulas de control de flujo, silenciadores, acoplamientos y accesorios en muchos estilos y tamaños diferentes.

Con miles de productos de automatización neumática y electrónica con diseños estándar y personalizados para elegir, Festo es realmente una única parada para su solución de automatización completa.

Las Unidades Móviles de Almacenamiento Festo respaldan nuestra promesa Festo FAST^{SM}, la cual garantiza el envío rápido de componentes críticos necesarios para mantener las operaciones y reducir el tiempo de adquisición.

- Excelente: calidad Festo a un precio atractivo
- Fácil: solo unos cuantos clics para realizar un pedido en línea
- Generalmente listas para envío Ex Works en 24 horas

Unidades Móviles de Almacenamiento (UMA)

Modelo	Tamaño y capacidad	Seguridad	Movilidad	Almacenamiento
ZW-HD-R-CS **23155985** **Unidad móvil grande** 	Dimensiones del gabinete: 60.96 cm x 68.58 cm x 101.6 cm (largo x fondo x alto). Los cajones de los gabinetes tienen una capacidad de almacenamiento de 181.44 kg y se abren completamente proporcionando acceso sin limitaciones	El mecanismo de bloqueo impide que los cajones se abran inesperadamente Un mecanismo de bloqueo central permite al usuario bloquear todos los cajones al mismo tiempo y asegurar los materiales almacenados (incluye 2 llaves)	(2) ruedas rígidas de poliuretano de 10.16 cm, (2) ruedas giratorias de poliuretano de 10.16 cm con freno de descenso, manijas delanteras	Parte superior de acero con superficie de goma antideslizante, lados y parte posterior con topes de 2.54 cm de alto (5) cajones de 10.16 cm con 24 compartimentos ajustables (181.44 kg de capacidad cada uno) (1) cajón de 25.4 cm (181.44 kg de capacidad) (5) particiones delanteras y traseras y (18) divisores de 10.16 cm de ancho por cada cajón de 10.16 cm
Accesorios  (Para ZW-HD-R-CS)	**Llave de repuesto:** Núm. de parte: 23289714	**Separadores (de frente a fondo)** 10.16 cm de alto (divisor para cajón): 23289715 6.67 cm de alto × 60.96 cm de profundidad	**Divisores (cajones de 4")** 6.67 cm de alto × 7.62 cm de ancho: 23289716 6.67 cm de alto × 10.16 cm de ancho: 23289717	
ZW-TH-CS **23155987** **Estante móvil para almacenamiento de tubos** 	Dimensiones generales del soporte: 91.44 cm de ancho × 68.58 cm de fondo × 153.29 cm de alto (2) barras de soporte de 2.54 cm de diámetro (capacidad de 113.40 kg cada una) Peso: 64.41 kg	Los soportes ajustables de las barras se pueden bloquear sin herramientas Una sola persona puede insertar un carrete girando un extremo de la barra de soporte La base de la unidad incluye un estante con tapete de goma y topes de 2.54 cm de alto en todos los lados Estante centrado para estabilidad	(2) Ruedas rígidas de poliuretano de 10.16 cm (2) Ruedas giratorias de poliuretano de 10.16 cm con freno de bajada (2) Manijas laterales El soporte se envía completamente ensamblado; las manijas laterales y los soportes para carretes deben instalarse en el sitio.	La base de la unidad incluye un estante con tapete de hule y topes de 2.54 cm de alto en todos los lados

287356 ES 2026.04 Sujeto a modificaciones