



001	004	005	008	009	010
DSBC				A	N3
001	Tipo				
DSBC	Actuador de cuerpo perfilado, de doble efecto, conforme a la norma ISO 15552				
004	Piston Ø [mm]				
---	32, 40, 50, 63, 80				
005	Carrera [mm]				
---	20, 25, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 100, 125, 150, 160, 200, 250, 300, 320, 400, 500				
008	Amortiguación				
PPV	Amortiguación neumática, ajustable en ambos extremos				
PPS	Amortiguación neumática, autoajustable en ambos extremos				
009	Detección de posición				
A	A través de interruptor de proximidad				
010	Estándar				
N3	Cumple con la norma ISO 15552				

Pedido – Diseño básico

005 Carrera [mm]	004 Piston Ø [mm]					004 Piston Ø [mm]				
	32	40	50	63	80	32	40	50	63	80
	008 Amortiguación – 009 Detección de posición – 010 Cumple con la norma ISO 15552									
	PPV					PPS				
20	2123069	2123166	2098969	2125490	2126594	2123085	2123780	2102628	2126684	2126636
25	1376422	1376656	1366948	1383578	1383333	1376467	1376903	1376301	1383632	1383366
30	2123070	2123167	2098970	2125491	2126595	2123086	2123781	2102629	2126685	2126637
40	1376423	1376657	1366949	1383579	1383334	1376468	1376904	1376304	1383633	1383367
50	1376424	1376658	1366950	1383580	1383335	1376469	1376905	1376305	1383634	1383368
60	2123071	2123224	2098972	2125492	2126597	2123087	2123782	2102630	2126686	2126638
70	2123072	2123225	2098973	2125493	2126598	2123088	2123783	2102631	2126687	2126639
80	1376425	1376659	1366951	1383581	1383336	1376470	1376906	1376306	1383635	1383369
100	1376426	1376660	1366952	1383582	1383337	1376471	1376907	1376307	1383636	1383370
125	1376427	1376661	1366953	1383583	1383338	1376472	1376908	1376308	1383637	1383371
150	2123073	2123226	2098974	2125494	2126599	2123089	2123784	2102632	2126688	2126640
160	1376428	1376662	1366954	1383584	1383339	1376473	1376909	1376309	1383638	1383372
200	1376429	1376663	1366955	1383585	1383340	1376474	1376910	1376310	1383639	1383373
250	1376430	1376664	1366956	1383586	1383341	1376475	1376911	1376311	1383640	1383374
300	2123074	2123227	2098975	2125495	2126600	2123090	2123785	2102633	2126689	2126641
320	1376431	1376665	1366957	1383587	1383342	1376476	1376912	1376312	1383641	1383375
400	1376432	1376666	1366958	1383588	1383343	1376477	1376913	1376313	1383642	1383376
500	1376433	1376667	1366959	1383589	1383344	1376478	1376914	1376314	1383643	1383377

