


Tuyau transparent PUN-H

FESTO



Le tuyau transparent PUN-H peut être facilement monté en utilisant les raccords enfichables QS. Ils conviennent aux environnements fortement humides.

Alimentation en air dans les environnements humides

Peut être utilisé dans des environnements très humides sans risque de fissuration causé par l'hydrolyse.

Très polyvalent

Le tuyau transparent PUN-H résiste au pliage et est facile à installer dans votre système. Il assure la non contamination des aliments et résiste aux intempéries.

Installation facile

Peut être installé rapidement et avec fiabilité grâce aux raccords enfichables QS.

Transparent pour plus de fiabilité

La couleur transparente facilite la détection des particules solides, de l'humidité et de l'huile dans les tuyaux.

C'est un moyen simple et efficace de surveiller l'état des tuyaux et d'éviter tout les risques potentiels pour votre système.

Le tuyau transparent PUN-H existe en bleu, rouge, vert, jaune, noir et naturel.

Tuyau transparent PUN-H

	Tuyau transparent PUN-H	Raccord enfichable QS(M) ★
Matériau	Polyuréthane Calibrage externe	Corps : PBT/laiton nickelé Joint : NBR Bague : POM Griffe de maintien : acier inoxydable
Version		
Diamètre extérieur [mm]	4, 6, 8, 10, 12	2, 3, 4, 6, 8, 10, 12, 16, 22
Couleur	Bleu★, noir★, vert, rouge, jaune, transparent★	
Type de filetage		Filetage G, M et R
Domaine d'application		
Pression de service [MPa]	-0.095 ... +1	-0.095 ... +1.4
Température de service [°C]	-35 ... +60	-10 ... +80
Résistance et compatibilité		
Résistant aux produits chimiques	+	+
Résistant à l'hydrolyse	++	+++
Agrément pour contact alimentaire *	Matériel agréé FDA	-
Fluide	Air comprimé, vide, eau**	Air comprimé, vide, eau

* Pour plus d'informations, nous contacter

+++ Hautement compatible ++ Compatible + Compatibilité sous certaines conditions - Non compatible

** Selon la déclaration du fabricant

La combinaison parfaite pour de nombreuses applications : tuyau transparent PUN-H et raccord enfichable QS.

Pour un fonctionnement optimal et sans problème de vos systèmes à tout moment.

Le PUN-H est également compatible avec d'autres raccords Festo, en fonction de l'application.

★ La gamme standard Festo

Répond à la grande majorité de vos tâches d'automatisation

Disponible rapidement et partout dans le monde

Toujours avec la qualité Festo habituelle

Droit au but: sélection simple

Plus rapide et plus facile : le Product Finder et le configurateur de tuyaux

Comment trouver le bon pour mes applications ? Et quels raccords correspondent à mes tuyaux ?

Facile : avec le Product Finder intégré au catalogue en ligne Festo. Sélectionnez vos caractéristiques techniques étape par étape, et laissez notre configurateur trouver automatiquement le produit qui vous correspond.

Commencez dès maintenant grâce aux liens suivants :

→ www.festo.com/productfinder/tubing

→ www.festo.com/productfinder/fittings

Tuyau sur mesure avec le configurateur

De nombreuses couleurs, impressions et marquages personnalisés, longueurs et conditionnements sur-mesure.