




Schnell verfügbar: Ausgewählte Produkte der Baureihe VSNC

Eigensichere Magnet- spule VACN-N-A1-1-EX4-A



- Kategorie II 2 GD
- Zündschutzart Ex ia
- IEC-EX-Zulassung
- ATEX-Zulassung

Vergussgekapelte Magnetspule VACN-N-K1-...-EX4-M



- Kategorie II 2 GD
- Zündschutzart Ex m
- IEC-EX-Zulassung
- ATEX-Zulassung

Nicht funkende Magnetspule VACN-N-A1-...-EX2-N



- Kategorie II 3 GD
- Zündschutzart Ex na
- ATEX-Zulassung

Vergussgekapelte Magnetspule mit Isolier- rohranschluss VACN-N-K11-...-0,5-U4-M



- Class 1; Div 1
- Zündschutzart AEX m
- FM-Zulassung

Magnetspule VACN-N-A1-... VACF-B-B2-...



- IP65 mit Steckdose
- Anschlussbild Form A, nach EN 175301
- Anschlussbild Form B, Industriestandard

★ Schnelle Bestellung

- Schnell: in 24 h versandfertig
- Stark: Festo Qualität zum attraktiven Preis
- Einfach: mit 4 Klicks bestellt

Die ausgezeichneten Produkte aus diesem Programm sind i.d.R. auf Lager und sofort lieferbar.

Für Aufgaben, die über Kernfunktionen hinaus gehen, bieten wir Ihnen Komponenten und Lösungen im elektronischen Katalog an.

→ www.festo.de/xdki

Oder Sie wenden sich einfach an Ihren Vertriebsingenieur. Er unterstützt Sie gerne!

Magnetventile VSNC

FESTO


Typenschlüssel

VSNC		-	F		-		-		-	D	-		-		-		-		-	
Typ																				
VSNC	Magnetventil																			
Wegeventilart																				
F	Flanschventil																			
Konstruktionsprinzip																				
	Kolbenschieber																			
Zusatzfunktion																				
	Ohne																			
C	Ventilfunktion umstellbar																			
Ventilfunktion																				
M52	5/2-Wegeventil, monostabil 3/2-Wegeventil, monostabil ¹⁾																			
B52	5/2-Wegeventil, bistabil																			
P53C	5/3-Wegeventil, Mittelstellung geschlossen																			
P53E	5/3-Wegeventil, Mittelstellung entlüftet																			
P53U	5/3-Wegeventil, Mittelstellung belüftet																			
Rückstellart für monostabile Ventile																				
	ohne																			
M	mechanische Feder																			
Handhilfsbetätigung																				
D	tastend, rastend																			
Pneumatischer Anschluss 1, 3, 5²⁾																				
G14	Gewinde G1/4																			
N14	Gewinde N1/4																			
Schnittstelle Ventilsteuerung																				
F8	mit Ankerrohr-Ø 8 mm																			
FN	mit Ankerrohr-Ø 9 mm																			
Nennbetriebsspannung/ Elektrischer Anschluss																				
	ohne																			
1A1	24V DC/ Anschlussbild Form A, nach EN 175301																			
1B2	24V DC/ Anschlussbild Form B, Industrie- standard																			
Zulassung EU																				
	keine																			
EX4	II 2 GD																			
Zündschutzart																				
	ohne																			
A	eigensicher																			

1) Umstellung von 5/2- auf 3/2-Wegeventil durch einfaches Drehen der Dichtung

2) Weitere pneumatischer Anschlüsse → www.festo.com/catalogue/vsnc

Bestellangaben – Varianten







**Konfigurierbares
Produkt**

**Dieses Produkt und alle seine
Varianten können über den Konfi-
gurator bestellt werden.**

Den Konfigurator finden Sie auf
der DVD unter Produkte oder
→ www.festo.com/catalogue/...

Geben Sie die Konfigurations-Teile-Nr.
im Suchfeld ein:
8026033

Magnetventile VSNC-F8 mit Ankerrohr-Ø 8 mm**FESTO****Bestellangaben**

Magnetventil VSNC-F8 mit Ankerrohr-Ø 8 mm					
Symbol	Pneumatischer Anschluss 1, 3, 5	Elektrischer Anschluss	Nennbetriebsspannung	Teile-Nr.	Typ
5/2-Wegeventil oder 3/2-Wegeventil¹⁾, monostabil					
	Gewinde G 1/4	ohne	ohne	★ 577257	VSNC-FC-M52-MD-G14-F8
	Gewinde N 1/4	ohne	ohne	★ 577262	VSNC-FC-M52-MD-N14-F8
	Gewinde G 1/4	Anschlusskabel Form B, Industriestandard	24 V DC	★ 577295	VSNC-FC-M52-MD-G14-F8-1B2
5/2-Wegeventil, bistabil					
	Gewinde G 1/4	ohne	ohne	577258	VSNC-F-B52-D-G14-F8
	Gewinde N 1/4	ohne	ohne	577263	VSNC-F-B52-D-N14-F8
	Gewinde G 1/4	Anschlusskabel Form B, Industriestandard	24 V DC	577296	VSNC-F-B52-D-G14-F8-1B2
5/3-Wegeventil					
	Gewinde G 1/4	ohne	ohne	577259	VSNC-F-P53C-MD-G14-F8
	Gewinde N 1/4	ohne	ohne	577264	VSNC-F-P53C-MD-N14-F8
	Gewinde G 1/4	ohne	ohne	577261	VSNC-F-P53E-MD-G14-F8
	Gewinde N 1/4	ohne	ohne	577266	VSNC-F-P53E-MD-N14-F8
	Gewinde G 1/4	ohne	ohne	577260	VSNC-F-P53U-MD-G14-F8
	Gewinde N 1/4	ohne	ohne	577265	VSNC-F-P53U-MD-N14-F8

1) Umstellung von 5/2- auf 3/2-Wegeventil durch einfaches Drehen der Dichtung.

Bestellangaben – Zubehör

Magnetspule VACF für Ankerrohr-Ø 8 mm					
Breite	Nennbetriebsspannung	Anzugs-/Halteleistung	Teile-Nr.	Typ	
Anschlussbild Form B, Industriestandard 					
22 mm	12 V DC	3,4 W	8030801	VACF-B-B2-5	
22 mm	24 V DC	3,3 W	8030802	VACF-B-B2-1	
22 mm	48 V DC	3,4 W	8030803	VACF-B-B2-7	
22 mm	24 V AC; 50/60 Hz	3,9 VA/2,6 VA	8030804	VACF-B-B2-1A	
22 mm	48 V AC; 50/60 Hz	3,9 VA/2,7 VA	8030805	VACF-B-B2-7A	
22 mm	110/120 V AC; 50/60 Hz	4,4 VA/3,3 VA	8030806	VACF-B-B2-16B	
22 mm	230/240 V AC; 50/60 Hz	5,8 VA/4,6 VA	8030808	VACF-B-B2-3W	





Abdeckkappe VAMC			Teile-Nr.	Typ	
			8028240	VAMC-B10-20-CH2	

Weiteres Zubehör → www.festo.com/catalogue/vsnc › Dokumentation

Magnetventile VSNC-FN mit Ankerrohr-Ø 9 mm

FESTO

Bestellangaben

Magnetventil VSNC-FN mit Ankerrohr-Ø 9 mm						
Symbol	Pneumatischer Anschluss 1, 3, 5	Elektrischer Anschluss	Zulassung EU	Zündschutzart	Teile-Nr.	Typ
5/2-Wegeventil oder 3/2-Wegeventil¹⁾, monostabil						
	Gewinde G1/4	ohne			★ 577267	VSNC-FC-M52-MD-G14-FN
	Gewinde N1/4	ohne			★ 577272	VSNC-FC-M52-MD-N14-FN
	Gewinde G1/4	Anschlusskabel Form A, nach EN 175301	II 2GD	eigensicher	577281	VSNC-FC-M52-MD-G14-FN-1A1-Ex4-A
	Gewinde N1/4		II 2GD	eigensicher	577286	VSNC-FC-M52-MD-N14-FN-1A1-Ex4-A
5/2-Wegeventil, bistabil						
	Gewinde G1/4	ohne			577268	VSNC-F-B52-D-G14-FN
	Gewinde N1/4	ohne			577273	VSNC-F-B52-D-N14-FN
	Gewinde G1/4	Anschlusskabel Form A, nach EN 175301	II 2GD	eigensicher	577282	VSNC-F-B52-D-G14-FN-1A1-Ex4-A
	Gewinde N1/4		II 2GD	eigensicher	577287	VSNC-F-B52-D-N14-FN-1A1-Ex4-A
5/3-Wegeventil						
	Gewinde G1/4	ohne			577269	VSNC-F-P53C-MD-G14-FN
	Gewinde N1/4	ohne			577274	VSNC-F-P53C-MD-N14-FN
	Gewinde G1/4	ohne			577271	VSNC-F-P53E-MD-G14-FN
	Gewinde N1/4	ohne			577276	VSNC-F-P53E-MD-N14-FN
	Gewinde G1/4	ohne			577270	VSNC-F-P53U-MD-G14-FN
	Gewinde N1/4	ohne			577275	VSNC-F-P53U-MD-N14-FN

1) Umstellung von 5/2- auf 3/2-Wegeventil durch einfaches Drehen der Dichtung.

Bestellangaben – Zubehör

Magnetspule VACN-N für Ankerrohr-Ø 9 mm					
Nennbetriebsspannung	Zulassung EU	Zündschutzart	Anzugs-/Halteleistung	Teile-Nr.	Typ
					
Anschlussbild Form A, nach EN 175301					
24 V DC	II 2GD	eigensicher	–	8029139	VACN-N-A1-1-EX4-A
24 V DC	II 3GD	nicht funkend	2,1 W	8029136	VACN-N-A1-1-EX2-N
110/120 V AC; 50/60 Hz	II 3GD	nicht funkend	110 V AC, 50 Hz: 6,9 VA/4,1 VA	8029137	VACN-N-A1-16B-EX2-N
230 V AC; 50/60 Hz	II 3GD	nicht funkend	230 V AC, 50 Hz: 6,9 VA/4,1 VA	8029138	VACN-N-A1-3A-EX2-N
					
24 V DC	ohne	ohne	0,7 W	8029144	VACN-N-A1-1
110/120 V AC; 50/60 Hz	ohne	ohne	110 V AC, 50 Hz: 5,2 VA/3,1 VA	8029134	VACN-N-A1-16B
230 V AC; 50/60 Hz	ohne	ohne	230 V AC, 50 Hz: 6,2 VA/3,7 VA	8029135	VACN-N-A1-3A
					
Leitung, 3 m					
24 V DC	II 2GD	Vergusskapselung	2,6 W	8029143	VACN-N-K1-1-EX4-M
110/120 V AC; 50/60 Hz	II 2GD	Vergusskapselung	110 V AC, 50/60 Hz: 2,4 VA	8029142	VACN-N-K1-16B-EX4-M
230 V AC; 50/60 Hz	II 2GD	Vergusskapselung	230 V AC, 50/60 Hz: 2,1 VA	8029141	VACN-N-K1-3A-EX4-M
					
Leitung mit Isolierrohranschluss, 0,5 m					
24 V DC	Class 1 Div1 nach NEC 500	Vergusskapselung	4,6 W	8029146	VACN-N-K11-1-0,5-U4-M
110/120 V AC; 50/60 Hz	Class 1 Div1 nach NEC 500	Vergusskapselung	120 V AC, 60 Hz: 10 VA/6,8 VA	8029145	VACN-N-K11-16B-0,5-U4-M
230 V AC; 50/60 Hz	Class 1 Div1 nach NEC 500	Vergusskapselung	230 V AC, 50 Hz: 11,5 VA/8 VA	8029140	VACN-N-K11-3A-0,5-U4-M
Abdeckkappe VAMC				Teile-Nr.	Typ
				8028240	VAMC-B10-20-CH2

Weiteres Zubehör → www.festo.com/catalogue/vsnc › Dokumentation

[illegible]