

합리적
가격!



표준 애플리케이션을 위한 합리적인 가격

주요 장점

- 빠르고 직관적인 커미셔닝
- 합리적인 가격
- 최적화된 포트폴리오
- RoHS 준수

NPQE 피팅 시리즈는 모든 표준 애플리케이션에 적합하며, 설치와 커미셔닝이 빠르고 효율적입니다.

경제적인 가격

최고의 가치를 중심으로 제품 특징을 면밀하게 정의하여, Festo 품질이 보장되는 제품을 합리적 가격에 제공합니다.

완벽한 조합

NPQE 시리즈와 튜브 PUN-H는 더할 나위 없이 완벽한 조화를 이룹니다.

최적화된 포트폴리오

피팅은 PBT나 황동 소재는 물론 다양한 사이즈의 연결부(튜브와 나사산)로 제공됩니다. 이처럼 활용도가 뛰어나기 때문에 공압 자동화 기술의 표준 요건을 완벽하게 충족할 수 있습니다.

주요 애플리케이션

NPQE 시리즈는 Festo 품질을 보장하며, 표준 애플리케이션에 적합합니다.

표준 피팅 시리즈 NPQE

일반 기술 자료	
설계	푸시-풀 원리
장착 위치	임의
나사식 트리니언의 쉘 타입	M 나사산용 씰링 링
	R 나사산용 코팅
버전	M3, M5, M7, 1/8 – 1/2(R/G-나사산)
	직경 3 ... 16mm 튜브 포함

작동 및 환경 조건	
전체 온도 범위의 작동 압력 [MPa]	-0.095 ... 0.8
작동 매체	ISO 8573-1:2010 [7:4:4]에 부합하는 압축공기
작동/파일럿 매체 관련 참고사항	윤활 작동 가능
주변 온도 [°C]	-5 ... +60
내식성 등급 CRC ¹⁾	1

1) 내식성 등급 CRC 1 ~ Festo 표준 FN 940070
 낮은 부식 능력. 건조한 실내 애플리케이션 또는 운송 및 보관 보호. 커버 뒤쪽의 부품, 보이지 않는 내부 영역의 부품, 애플리케이션에서 다루는 부품(예: 드라이브 트리니언)에도 적용됨.

제품 범위 개요

피팅			커넥터		슬리브	플러그	안전 클립
							
							
							
							



팁:
 웹스토틀을 사용해 물리적 단위(예: 유량)를 계산해보세요.
 → www.festo.com/CalculationTools