

Gamme de produits de contrôle du mouvement et d'E/S

Solutions contrôlées via:



EtherNet/IP



Servomoteur **CMMT-AS & -ST**



Gamme 300W – 12kW
24 VDC-480 VAC




IP65 Servomoteur **EMMT-AS**



120 – 480 VAC
60-190 mm tailles de cadre




IP65 Moteur pas à pas **EMMT-ST**



24-48 VDC
codeur absolu
NEMA 17, 23 et 34



Servomoteurs **EMMH-AS** et actuateurs **EPRF IP69k**




EMMH-AS

EPRF-BS



IP67 Terminal d'E/S et de vannes **CPX-AP-A**



E/S centralisées et terminal de vannes
Topologie linéaire avec des E/S et des dispositifs supplémentaires




IP20 I/O **CPX-E**



E/S à distance
Ajout optionnel d'un
contrôleur de mouvement




IP67 I/O **CPX-AP-I**



E/S décentralisées
Topologie linéaire au
terminal des vannes



Actionneurs à courroie crantée **ELGD & EGC**



Jusqu'à 8,5 m de long
Cadres de modèles étroits et
larges




Actionneurs à vis à billes **ELGD & EGC**



Jusqu'à une force de 3 000 N
Cadres de modèles étroits et
larges




La série Simplified Motion



Posicionamiento y prensado sencillos de extremo a extremo mediante E/S
Control I/O Link para posicionamiento múltiple



Handling Guide Online



Portiques 1, 2 et 3-D entièrement assemblés ou expédiés en kits
Comprend la gestion des câbles et tous les accessoires



Vérin électrique IP40 **EPCC**



500 mm course max.
Jusqu'à 1 kN de poussée
max.



Vérin électrique IP65 **ESBF**



1 500 mm course max.
Jusqu'à 17 kN de poussée
maximale



*Dimensionner tous les actionneurs, moteurs et variateurs de vitesse à l'aide de
l'outil Electric Motion Sizing (dimensionnement des mouvements électriques):



Plate-forme d'automatisation Festo

Solutions contrôlées via:

