



FESTO

ISO 21287에 따른 표준 실린더 ADN/AEN



주요 장점

- 콤팩트한 표준 실린더
- 우수한 작동 성능과 긴 가용 수명
- 다양한 버전
- 자체 조절 공압 쿠션(옵션)
- 배터리 생산에 사용되는 F1A (구리, 아연, 니켈 함량 1% 미만) 옵션 제공

공간이 협소하고, 1그램의 무게도 줄여야 하며, 가장 필수적인 기능만 필요한 경우 ADN이 완벽한 선택입니다. ISO를 준수하여 견고하게 설계되었으며 사이즈, 길이, 쿠션 옵션이 350가지 이상으로 광범위해 여러 애플리케이션에서 활용하기에 적합합니다.

표준보다 다양한 옵션

- 외경 12~125mm
- 온라인에서 간편하게 구성할 수 있는 맞춤 버전
- 다양한 설치 상황에 적합한 광범위한 마운팅 액세서리

성능 강화 - 시스템 효율 최대화

- 뛰어난 가동 특성과 우수한 쿠션 특성으로, 빠른 속도와 기기 사이클 구현
- ISO 15552에 따른 대형 표준 실린더보다 설치 공간 최대 50% 절약
- 체계적이고 세심한 설계: 3개 면의 T-슬롯에 사용할 수 있는 근접 스위치 1개 - 모든 사이즈 및 기타 다른 실린더 시리즈와 호환됨

자체 조절 쿠션 PPS 포함

- 시간이 걸리는 설정 및 재조절이 필요 없음
- 어떠한 조절도 필요 없어 프로세스가 안정적임
- 진동과 소음이 적음








기타 정보:

제품 페이지

> www.festo.com/catalogue/adn



버전 개요

기본 실린더	타입	설명
	ADN	복동 실린더 - 표준 기능을 위한 비용 효율적인 표준 스트로크 - 모듈식 시스템 버전이 광범위해 맞춤 조합 가능
	AEN	단동 실린더 - 압력 부족 시 피스톤 로드 위치 설정 - 작동 스트로크에만 압축공기 사용 - 풀링 또는 푸싱
	ADNGF	가이드 실린더 - 가이드 로드 및 요크 플레이트 - 평 베어링 가이드로 회전 방지: 위치에 따라 이송하며 토크와 증가한 횡하중 흡수
	ADNM	다위치 실린더 다양한 길이의 실린더 여러 개를 직렬로 연결, 최대 5개의 위치까지 가능
	ADNH	고출력 실린더 - 출력이 부족하거나 설치 공간이 충분하지 않은 경우 - 동일한 단면적에서 최대 4배의 출력 발휘
	ADN-...-KP	클램핑 카트리지 포함 실린더 압축공기 부족 시 드롭 가드로 강제 결합
	ADN-...-EL	끝단 위치가 잠기는 실린더 - 제어되지 않는 동작을 방지하는 끝단 위치의 포지티브 잠김 기능 - 끝단 위치 잠김 옵션: 전면, 후면 또는 양쪽면

기본 실린더에 따라서, 모듈식 시스템의 맞춤 구성을 위한 추가 확장 기능을 사용할 수 있습니다.