


튜브/피팅 조합 NPQR/PUN-H

FESTO

깔끔한
연결부!



요건이 까다로운 애플리케이션에 적합

주요 장점

- (EC) 1935/2004 규정 준수
- NSF 169 인증
- 세척이 매우 간편함
- 세정제에 매우 강함
- 식품 산업용으로 적합
- 뛰어난 내식성
- 플러그인 연결부로 빠르고 간편하게 장착

스테인리스 스틸 피팅 NPQR은 다양한 애플리케이션에서 사용할 수 있는 프리미엄 제품입니다. 식품 안전 등급의 NPQR은 식품 산업에 사용하기에 적합하며, 연결 기술을 간단하고 안전하게 유지할 수 있습니다. 스테인리스 스틸 피팅 NPQR의 경우, 프로세스 산업과 배터리 생산 애플리케이션에도 적합합니다.

완벽한 식품 안전!

NPQR은 (EC) 1935/2004 규정을 준수하며, NSF 169에 따른 인증도 받았습니다. NPQR과 PUN-H-F 튜브의 조합은 식품 애플리케이션에 완벽한 솔루션입니다.

극한 조건에서도 문제 없음!

NPQR의 차별화된 특징은 대부분의 매체와 화학물질에 매우 강하고 내식성도 뛰어나다는 점입니다. 게다가 구리, 아연, 니켈이 함유되어 있지 않아 배터리 생산에도 사용할 수 있습니다.

간편한 교체

특성, 나사산, 튜브 사이즈가 매우 다양하기 때문에 여러 애플리케이션에 적합하며, 시스템을 정말 간단하게 전환할 수 있습니다. 튜브를 삽입하고 빼내기가 쉬워 설치하는 데 힘이 들지 않습니다. 챔버형 캡티브 O링이 누출을 방지합니다.

쉬운 세척

새롭게 디자인된 NPQR은 오염물이 쌓일 수 있는 모서리가 적어 세척이 매우 간편합니다.

튜브/피팅 조합 NPQR/PUN-H

지금 바꾸세요!


NPQR은 최고급 스테인리스 스틸 피팅입니다.

캡티브 씰링 링, 간편한 장착과 세척, 극강의 견고함, 사용 안전성을 인증으로 보장합니다. 제품 버전이 다양해 사용 중인 기기의 요건에 맞는 NPQR을 언제든지 찾을 수 있습니다.

최고의 안전성을 보장하는 소재와 인증서

- (EC) No. 1935/2004 규정 및 EU10/2011에 따른 적합성 선언
- NSF 169 인증
- 여기서 모든 인증서를 확인할 수 있습니다. → www.festo.com/certificates/NPQR
- 구리, 아연, 니켈 비함유
- PWIS 비함유
- RoHS 준수

심플한 구조와 뛰어난 안전성:
챔버형 캡티브 씰링 링이 누출 없는 최고의 프로세스 안정성을 보장합니다.



기술 자료	NPQR	PUN-H/PUN-H-F
매체	압축공기, 진공, 물	압축공기, 진공, 물**
온도 범위[°C]	-20 ... +150 참고: 튜브 외경 14mm 및 16mm: -5 ... +150 PUN-H 사용 시: -20... +60	-35 ... +60
작동 압력[MPa]	-0.095 ... +1.6 참고: 튜브 외경 14mm 및 16mm: -0.095 ... +1.2	-0.095 ... +1
식품 안전 등급 **	(EC) 1935/2004 규정 및 NSF 169 준수	PUN-H: (EU) 10/2011 규정 및 FDA 21 CFR 177.2600에 따른 식품 안전 등급 PUN-H-F: (EC) 1935/2004 규정 및 FDA 21 CFR 177.2600에 따른 식품 안전 등급
나사산 타입(미터법)	M5, M7, 1/8, 1/4, 3/8, 1/2(모든 G 나사산)	
씰	챔버형 O링	
튜브 외경 [mm]	4, 6, 8, 10, 12, 14, 16	2, 3, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16
버전	피팅: 일자형, L, T, 블랭킹 플러그	
	커넥터: 일자형, L, T, Y, 벌크헤드	
PWIS	PWIS 비함유	VDMA24364-B2-L
RoHS	RoHS 준수	RoHS 준수
내식성 등급(CRC)	4	
소재	금속: AISI 316L 서포트 링: PPSU 씰: FPM	폴리우레탄
화재 시험 소재		UL94 HB

* 제조사 공개 내용에 따름

** 보충 소재 정보 참조