


标准 NAMUR 阀 VSNC

FESTO

EX 防爆认证，
物超所值



新一代 NAMUR 电磁阀

亮点

- 可翻转密封件，用于两位三通或两位五通转换
- 丰富的 Ex 线圈可选
- CNOMO 接口，符合 ISO 15218
- 稳定耐用，大流量
- 适用温度范围大
- 优异的性价比
- 活塞滑阀及提动阀结构

标准 NAMUR 阀 VSNC 获得了全球常见防爆标准的认证，可用于多个行业和应用场景中。现代化的设计、耐用的质量、经过测试的技术和材料是其突出的特性。该产品具有优异的性价比。这是现代 NAMUR 理应具备的。



单作用或双作用？

无论您使用的是单作用还是双作用驱动器，VSNC 一种阀就能为您提供合适的解决方案。您所需要做的就是将 NAMUR 接口上的密封件翻转一下 – 把两位三通转换成两位五通。

驱动选项

VSNC 有灵活的接口，您可使用带电缆接头或端子盒的线圈。如果您想要连接电-气先导阀，请使用 CNOMO 接口。

防爆环境？


小事一桩！

VSNC 系列包括了 IEC Ex 认证的电磁线圈，用于防爆区 1/21 和 2/22，类别 I/II/III 子类 1，符合 NEC 500，以及符合当地防爆认证 INMETRO, CCC-Ex 和 Kosha 的线圈。

标准 NAMUR 阀 VSNC


用途广泛、物超所值、安全性佳：阀产品范围一览

标准 VSNC-... F8



标准阀 IP 65
性价比优

VSNC-... FN



防爆区 1/21
本安型
Ex ia



防爆区 1/21
防爆封装
Ex m




防爆区 2/22
火花抑制
Ex na



类别 I; Div I
防爆封装
AEx m

VSNC-... F19A/VSNC-... F19



防爆区 1/21
本安型
Ex ia



防爆区 1/21, 防爆封
装, 安全性提高至 Ex
me

VSNC-... P2 (CNOMO, 符合 ISO 15218)




防爆区 1/21
本安型
Ex ia



防爆区 1/21 阻燃
封闭 Ex d

丰富的附件，用于 NAMUR 接口



VABF-B14-... 单/双
作用节流板



VABS-B14-... 90°, 180°, 270° 旋转板



VABA-B14-... 1/2" 变径
至 1/4" 变径板



VABS-B14-... 转换成
管式



VABD-B14-... 气控, 用
于 CNOMO

技术参数 VSNC	
结构特点	活塞滑阀/提动阀
阀功能, 单电控	两位五通或两位三通, 可选
阀功能, 双电控	两位五通或三位五通 (b, e, g)
气口 1, 3, 5	G 1/4, NPT 1/4
气口 2, 4	VDI/VDE 3845 (NAMUR)
复位方式	弹簧复位
手控装置	锁定式、按钮式、无
温度范围 [°C]	-20 ... +60
工作压力 [bar]	2.5 ... 10

技术特性	
F8	活塞滑阀技术 电缆接头, 符合 DIN EN 175-803, 型式 A & B
FN	活塞滑阀和提动阀 在防爆环境或本安电路中用电缆接头连接
F19A/F19	提动阀技术 (三位五通阀除外) 在防爆环境 (F19) 或本安电路 (F19A) 中用端子盒连接
P2	提动阀技术 (三位五通阀除外) CNOMO 接口, 符合 ISO 15218, 用于气控或电-气控阀驱动