


Distributeurs VUVG et VUVS – deux gammes pour de nombreuses applications

FESTO



Compact ou robuste !

Caractéristiques

Pour les deux familles :

- Choix des interfaces électriques (IP40/IP65/IP67)
- Fonction 2x 2/3 à chaque emplacement de distributeur (VUVG)
- Une sélection de tensions de bobines classiques
- Vaste gamme d'accessoires compatibles avec tous les distributeurs de la gamme

Deux nouveautés viennent compléter les gammes existantes VUVG et VUVS. Les VUVG-...-S et VUVS-...-S sont des distributeurs aux caractéristiques ciblées – toujours avec la qualité Festo habituelle et avec un ratio performance/coût incroyable.

Compact : gamme VUVG

Conçu comme une gamme compacte avec un haut débit pour une réponse rapide et fiable.


Ce distributeur léger et compact s'intègre parfaitement dans tout type d'installation, en tant que distributeur individuel, sur barreau, ou sur embase.

Robuste : gamme VUVS

Cette gamme de distributeurs se démarque grâce à son débit élevé et son design élégant.

Le VUVS est l'exemple parfait pour les applications en environnement sévère et offre un fonctionnement fiable, notamment grâce à la large gamme d'accessoires compatibles (gros raccords, tuyaux en métal...).


VUVG – le nouveau distributeur compact




La gamme compacte comprend des distributeurs et terminaux pour les applications où l'encombrement réduit, le débit et les diverses possibilités de montage sont importants.

Cette gamme répond à de nombreuses exigences des utilisateurs grâce au haut niveau de flexibilité offert par le système modulaire.

Gamme VUVG : choisissez et combinez

Electrodistributeur		VUVG-...-S		VUVG		Embase de distributeurs VTUG		Distributeur à commande pneumatique VUVG				
												
		Caractéristiques ciblées – Qualité Festo – prix attractif										
Caractéristiques techniques												
Fait partie de notre gamme standard Notre recommandation : Cherchez l'étoile !												
Largeur du distributeur [mm]		10	14	10	14	18	10	14	18			
Fonction		2x 3/2, 5/2		5/2, 5/3, 2x 3/2								
Débit [l/min]		150, 360	660	100, 220, 380	780	1300	100, 220, 380	780	1300			
Raccorde-ments	Pneuma-tique	M5, M7	G1/8	M3 (QS 3/4) M5 (QS 3/4/6) M7 (QS 4/6)	G1/8 (QS 4/6/8)	G1/4 (QS 6/8/10)	M3 (QS 3/4) M5 (QS 3/4/6) M7 (QS 4/6)	G1/8 (QS 4/6/8)	G1/4 (QS 6/8/10)			
	Electrique	Non-modulaire 		Variante modulaire de connecteurs, 2 fils, câble surmoulé, connecteur M8, connecteur plat, interchangeables 								
Plage de pression [bar]		1,5 ... 7		-0,9 ... 10								
Plage de température [°C]		-5 ... +50		-5 ... +60								
Tension [VCC]		24		5, 12, 24			-					
Indice de protection		IP40, IP65		IP40, IP65								

VUVS – le nouveau distributeur robuste



Le VUVS, avec sa conception robuste combine les caractéristiques nécessaires au fonctionnement en environnement sévère, comme la résistance aux chocs, les options de montage et la facilité de montage et d'entretien.



Une gamme complète d'accessoires de montage fournit de nombreuses options pour permettre l'intégration optimale de ces distributeurs dans votre système.

Gamme VUVS : choisissez et combinez

Electrodistributeur		VUVS-...-S		VUVS-..		Embase de dist. VTUS		Distributeur à commande pneu. VUWS	
									
		Caractéristiques ciblées – Qualité Festo – prix attractif							
Caractéristiques techniques									
Fait partie de notre gamme standard Notre recommandation : Cherchez l'étoile !		★							
Largeur du distributeur [mm]		20	25	20	25	30	20	25	30
Fonction		3/2, 5/2		5/2, 5/3, 3/2					
Débit [l/min]		550	1000	700	1200	2000	700	1200	2000
Raccorde-ments	Pneumatique	G1/8	G1/4	G1/8, NPT1/8	G1/4, NPT1/4	G3/8, NPT1/8, NPT3/8	G1/8, NPT1/8	G1/4, NPT1/4	G3/8, NPT1/8, NPT3/8
	Electrique	Type C EN 175301	Type B2 EN 175301	Type C EN 175301	Type C ou B2 EN 175301	Type C ou B2 EN 175301	–	–	–
Plage de pression [bar]		2 ... 8		0 ... 10 2,5 ... 10 pour les distributeurs à pilotage interne					
Plage de température [°C]		–5 ... 50		–10 ... 60					
Tension [V CC / V CA]		24		12 V CC, 24 V CC, 48 V CC, 24 V CA, 48 V CA, 110 V CA, 230 V CA					
Indice de protection		IP65		IP65 et IP67					


Découvrez la nouvelle génération de distributeurs !

Ensemble, les deux gammes fournissent le bon distributeur pour chaque environnement




LED intégrée

Pour une visibilité sur 360°, pratique pour un aperçu rapide de l'état




Encombrement réduit

Installation compacte, avec une empreinte idéale





Léger et modulaire

Par exemple décentralisé sur des éléments en déplacement avec fonction de commande manuelle auxiliaire



Montage sûr et simple

Vis captives pour éviter de les perdre lors d'un changement de distributeur



Bobine orientable

Pour une orientation simplifiée des câbles

★ **Gamme standard Festo**
80 % des tâches
d'automatisation sont
couvertes

Partout dans le monde : Toujours en stock
Remarquable : La qualité Festo à un prix optimal
Facile : Quelques clics suffisent pour passer commande en ligne
Rapide : Prêt à l'expédition depuis l'usine Festo en 24h

www.festo.com