





빠른 오더 가능: 가이드 드라이브 DFM – 선택된 제품



설치:

- 1 슬롯 커버 ABP-5-S → 3페이지
- 2 그리퍼 HAPG용 어댑터 키트 → [hapg](#)
- 3 어댑터 키트 HAPB → 3페이지

작동:

- 4 단방향 유량 제어 밸브 GRLA → 3페이지
- 5 푸시인 피팅 QSML, QSL, QSM, QS → 3페이지
- 6 플라스틱 튜브 PUN-H → 3페이지
- 7 연결 케이블 NEBU → 3페이지
- 8 근접 센서 SMT-8M → 3페이지

★ Festo 표준제품

자동화 산업의 80% 대응

Worldwide: 항시 재고 보유

Superb: 뛰어난 품질과 경제적인 가격

Easy: 온라인 주문 가능

Fast: 24시간 이내 출고 가능

표준제품 및 솔루션 외의 제품은 전자 카탈로그를 참조해 주십시

오. → www.festo.com/xdki

또는 Festo 세일즈 엔지니어에게 문의하시 면 됩니다.

주문 코드

001

DFM

-

002

-

003

-

004

P

-

005

A

-

006

001	타입
DFM	가이드 드라이브, 복동식
002	피스톤 □
12	12 mm
16	16 mm
20	20 mm
25	25 mm
32	32 mm
40	40 mm
50	50 mm
63	63 mm

003	행정거리
20	20 mm
25	25 mm
30	30 mm
40	40 mm
50	50 mm
80	80 mm
100	100 mm

125	125 mm
160	160 mm
200	200 mm

004	쿠션
P	양끝의 탄성 쿠션 링/플레이트

005	위치 감지
A	근접 센서를 통해

006	가이드
GF	평 베어링 가이드
KF	재순환 볼 베어링 가이드

주문 자료 - 가이드 드라이브 DFM

	품 번							
피스톤 Ø	Ø 12 mm	Ø 16 mm	Ø 20 mm	Ø 25 mm	Ø 32 mm	Ø 40 mm	Ø 50 mm	Ø 63 mm
공압 연결	M5			G ¹ / ₈			G ¹ / ₄	
스트로크 [mm]	평 베어링 가이드 GF							
10	★ 170824	★ 170832	–	–	–	–	–	–
20	★ 170825	★ 170833	★ 170840	★ 170847	★ 170854	–	–	–
25	★ 170826	★ 170834	★ 170841	★ 170848	★ 170855	★ 170864	★ 170871	★ 170878
30	★ 170827	★ 170835	★ 170842	★ 170849	★ 170856	–	–	–
40	★ 170828	★ 170836	★ 170843	★ 170850	★ 170857	–	–	–
50	★ 170829	★ 170837	★ 170844	★ 170851	★ 170858	★ 170865	★ 170872	★ 170879
80	★ 170830	★ 170838	★ 170845	★ 170852	★ 170859	★ 170866	★ 170873	★ 170880
100	★ 170831	★ 170839	★ 170846	★ 170853	★ 170860	★ 170867	★ 170874	★ 170881
125	–	–	–	–	★ 170861	★ 170868	★ 170875	★ 170882
160	–	–	–	–	★ 170862	★ 170869	★ 170876	★ 170883
200	–	–	–	–	★ 170863	★ 170870	★ 170877	★ 170884
	재순환 볼 베어링 가이드 KF							
10	★ 170899	★ 170907	–	–	–	–	–	–
20	★ 170900	★ 170908	★ 170915	★ 170922	★ 170929	–	–	–
25	★ 170901	★ 170909	★ 170916	★ 170923	★ 170930	★ 170939	★ 170946	★ 170953
30	★ 170902	★ 170910	★ 170917	★ 170924	★ 170931	–	–	–
40	★ 170903	★ 170911	★ 170918	★ 170925	★ 170932	–	–	–
50	★ 170904	★ 170912	★ 170919	★ 170926	★ 170933	★ 170940	★ 170947	★ 170954
80	★ 170905	★ 170913	★ 170920	★ 170927	★ 170934	★ 170941	★ 170948	★ 170955
100	★ 170906	★ 170914	★ 170921	★ 170928	★ 170935	★ 170942	★ 170949	★ 170956
125	–	–	–	–	★ 170936	★ 170943	★ 170950	★ 170957
160	–	–	–	–	★ 170937	★ 170944	★ 170951	★ 170958
200	–	–	–	–	★ 170938	★ 170945	★ 170952	★ 170959

주문 자료 – 액세서리

피스톤 Ø의 경우	Ø 12 mm	Ø 16 mm	Ø 20 mm	Ø 25 mm	Ø 32 mm	Ø 40 mm	Ø 50 mm	Ø 63 mm
공압 연결	M5			G $\frac{1}{8}$			G $\frac{1}{4}$	
튜브 O.D.의 경우	[4] 일방향 유량 제어 밸브 GRLA, 금속 버전							
3 mm	★ 193137	GRLA-M5-QS-3-D		★ 193142	GRLA-1/8-QS-3-D			
4 mm	★ 193138	GRLA-M5-QS-4-D		★ 193143	GRLA-1/8-QS-4-D			
6 mm	★ 193139	GRLA-M5-QS-6-D		★ 193144	GRLA-1/8-QS-6-D		★ 193146	GRLA-1/4-QS-6-D
8 mm				★ 193145	GRLA-1/8-QS-8-D		★ 193147	GRLA-1/4-QS-8-D
10 mm							★ 193148	GRLA-1/4-QS-10-D
튜브 O.D.의 경우	[4] 일방향 유량 제어 밸브 GRLA, 금속 버전, 널링 나사							
3 mm	★ 197576	GRLA-M5-QS-3-RS-D		★ 197579	GRLA-1/8-QS-3-RS-D			
4 mm	★ 197577	GRLA-M5-QS-4-RS-D		★ 197580	GRLA-1/8-QS-4-RS-D			
6 mm	★ 197578	GRLA-M5-QS-6-RS-D		★ 197581	GRLA-1/8-QS-6-RS-D		★ 534338	GRLA-1/4-QS-6-RS-D
8 mm				★ 534337	GRLA-1/8-QS-8-RS-D		★ 534339	GRLA-1/4-QS-8-RS-D
10 mm							★ 534340	GRLA-1/4-QS-10-RS-D
튜브 O.D.	[5] 푸시인 L-피팅 QSML			[5] 푸시인 L-피팅 QSL		[5] 푸시인 L-피팅 QSL		
3 mm	★ 153331	QSML-M5-3						
4 mm	★ 153333	QSML-M5-4		★ 186116	QSL-G1/8-4			
6 mm	★ 153335	QSML-M5-6		★ 186117	QSL-G1/8-6		★ 186118	QSL-G1/4-6
8 mm				★ 186119	QSL-G1/8-8		★ 186120	QSL-G1/4-8
10 mm							★ 186122	QSL-G1/4-10
12 mm							★ 186351	QSL-G1/4-12
튜브 O.D.	[5] 푸시인 피팅 QSM			[5] 푸시인 피팅 QS		[5] 푸시인 피팅 QS		
3 mm	★ 153302	QSM-M5-3						
4 mm	★ 153304	QSM-M5-4		★ 186095	QS-G1/8-4			
6 mm	★ 153306	QSM-M5-6		★ 186096	QS-G1/8-6		★ 186097	QS-G1/4-6
8 mm				★ 186098	QS-G1/8-8		★ 186099	QS-G1/4-8
10 mm							★ 186101	QS-G1/4-10
12 mm							★ 186350	QS-G1/4-12

[1] T-슬롯용 슬롯 커버, 위로부터 삽입 가능

길이	품번	타입
2x 0.5 m	151680	ABP-5-S

[3] 어댑터 키트 HAPB

Ø의 경우	설명	품번	타입
선형 드라이브 DGPL와 결합한 경우			
12, 16	직접 장착의 경우	192690	HAPB-12/16
20, 25		192691	HAPB-20/25
32, 40		192692	HAPB-32/40

[6] 플라스틱 튜브 PUN-H, 표준 O.D.

O.D.	색	품번	타입
폴리우레탄, 내가수분해성			
4 mm	투명한 파란색	★ 8048671	PUN-H-4x0,75-TBL
6 mm		★ 8048681	PUN-H-6x1-TBL
8 mm		★ 8048691	PUN-H-8x1,25-TBL
10 mm		★ 8048701	PUN-H-10x1,5-TBL

[7] 연결 케이블 NEBU, 입력

Ø의 경우	설명	품번	타입
직선형 소켓, 3핀 케이블			
16, 20	M8x1, 2.5 m	★ 541333	NEBU-M8G3-K-2.5-LE3
	M12x1, 5 m	★ 541334	NEBU-M8G3-K-5-LE3

[8] 근접 센서 SMT-8M, 내자기성, T-슬롯, 위로부터 삽입 가능, 실린더 프로파일 플러싱

설명	품번	타입
N/O 접점		
PNP, 케이블, 2.5 m, 3선	★ 574335	SMT-8M-A-PS-24V-E-2,5-OE
PNP, M8x1 플러그, 3핀	★ 574334	SMT-8M-A-PS-24V-E-0,3-M8D
PNP, M12x1 플러그, 3핀	★ 574337	SMT-8M-A-PS-24V-E-0,3-M12
NPN, 케이블, 3선	★ 574338	SMT-8M-A-NS-24V-E-2,5-OE
NPN, M8x1 플러그, 3핀	★ 574339	SMT-8M-A-NS-24V-E-0,3-M8D
N/C 접점		
PNP, 케이블, 7.5 m, 3선	★ 574340	SMT-8M-A-PO-24V-E-7,5-OE

추가 액세서리 → www.festo.com/catalogue/dfm

전세계 항시 재고 보유 : Festo 표준 제품군



Festo 표준 제품군 : 자동화 산업의 80%까지 대응이 가능하며 경제적인 가격에 뛰어난 품질의 표준 제품을 제공합니다.


공장 자동화뿐만 아니라 공정 자동화 공정에 필요한 드라이브에서 액세서리까지 - 표준화된 공압 및 전동 제품으로 재고 관리가 간편해 집니다.

어플리케이션 사례 :




클램핑

DFM은 신뢰할 수 있는 추가 가공을 위한 클램핑 부품에 매우 적합합니다.




리프팅

DFM은 강력하고 동적으로 200 kg을 초과하는 하중도 이송하고 리프팅합니다.



Stopping

최대 150 kg의 하중을 신뢰할 수 있고 안전하게 정지시키는 DFM은 탄력 있고 견고한 스톱퍼 실린더입니다.



다른 제품 기능을 찾고 계신가요? 가이드 드라이브 모듈 DFM-...-B

마모 없는 공압 쿠션 (PPV), 충격 흡수기, 끝단 위치에서의 정밀 조정, ATEX 또는 DFM이 제공하지 않는 추가 옵션이 필요하신 경우 가이드 드라이브 모듈 DFM-B를 추천드립니다.

보다 자세한 내용은 온라인 카탈로그 또는 xDKI (CD-ROM)을 참조해 주십시오.