


易清洗型标准气缸 DSBF

FESTO



易清洗设计

产品亮点

- 耐腐蚀
- 易清洗
- 自适应您的应用

DSBF 表面光滑，圆角大，尺寸符合 ISO 15552 标准，耐腐蚀等级更高，可用于多种应用场合。基本型产品包括 NSF-H1 润滑脂和 FDA 认证密封件材料。可选：无润滑密封件，带自调节缓冲 PPS。

坚固耐用

得益于高质量的表面光洁度，传统的清洗剂无法对气缸的表面造成影响。取决于各项要求，可选不同的密封类型。例如，采用干式密封件，即使润滑脂因频繁清洗而被冲洗殆尽，气缸仍可可靠地继续工作。

自调节缓冲

DSBF 能自如应对不停变化的负载和速度。自调节缓冲 PPS

能节省安装时间，让您的生产过程有更好地灵活性。此外，PPS 不需要会积灰的调节螺丝，避免了这样的感染源，可更快地完成清洁。


可靠的传感器解决方案

接近开关 SMT-C1 和 CRSMT-8M 专用于恶劣的环境条件，安装元件也同样，并适配易清洗型气缸 DSBF。

易清洗型标准气缸 DSBF

自调节终端位置缓冲系统 PPS

自适应：自调节气动缓冲。纵向槽让空气逸出，实现动态、柔和地运动到终端位置，即使不停变化的负载下亦是如此。此外，PPS 不需要积灰的调节螺丝。



技术参数	
缸径 [mm]	32, 40, 50, 63, 80, 100, 125
行程 [mm]	10 ... 2,800
缓冲形式	PPS 气动缓冲，两端自调节 PPV 气动缓冲，两端可调节 P 两端带弹性缓冲垫
温度范围	标准范围 T1 max. 120 °C T3 -40 ... 9+ 80 °C T4 0 ... + 150 °C
刮擦密封件派生型	A3 用于无润滑工作 A2 硬刮油密封件 A1 化学品耐受性增强

还可带匹配的附件

- 活塞杆附件，用于关节轴承 CRSGS
- 球形耳环安装件 CRSNCS
- 接近开关 CRSMT-8M 和 SMT-C1
- 气管/接头组合 PUN-H 带 NPQH

