

吸附力强!



更快更安全!

亮点

- 吸收高侧向力
- 在抽吸过程中内在稳定性高
- 防滑支架，提供最大限度的吸力
- 广泛的应用，多种不同的派生型
- 抗紫外线，符合 EN 60654-1 标准
- 耐臭氧，符合 ISO 1431-1 标准
- 不含油漆湿润缺陷物质 (PWIS)

涂过油的金属板？没问题！由于其特殊的防滑结构，强大的真空吸盘 OGVM 可以很好地吸住所有东西。它的表面非常适合金属板部件的动态进料和卸料，例如汽车工业和白色产品的生产。高质量的吸力也减少了循环时间。

坚固灵活的外形

防滑支架的工作原理与一套冬季轮胎的胎面花纹相似，即使受到强大的侧向力，也能为吸盘确保最佳的保持力。吸盘的灵活和高度可调的几何结构，也意味着它可在各种各样的表面上形成可靠的真空。硫化螺纹连接可防止任何泄漏。

始终适用

无论是单独使用还是作为大型重型金属板的蜘蛛钳的一部分，我们的扁平、波纹、铃形和椭圆形吸盘系列，使您快速、安全地移动经过深拉油处理的任何部件。它们也可用于耐热 HNBR，可与我们目前的真空吸盘支架安装范围 VAL 结合使用。

非常高效和经济

新型材料产生非常强大的保持力和侧向力，使您可以减少使用的吸盘数量或使用更少的能量实现更高的循环速度。

真空吸盘 OGVM

什么时候可以使用哪个吸盘？

以下真空吸盘 OGVM 有圆形或椭圆形可供选择，尺寸范围广泛：



扁平吸盘：用于直线部件



铃形吸盘：用于略微弯曲的部件




波纹吸盘：用于高度弯曲的部件

最大机器利用率

无论汽车和金属行业的制造过程涉及使用真空处理的组件，最大的机器利用率是成本优化生产的关键。吸盘内部的特殊结构使它们能够吸收极高的侧向力，这对于确保最大程度地保留油面是至关重要的。这导致更可靠的过程和更高的生产率。

由于缩短了循环时间，使您的设备运行更具成本效益。



良好的吸力：由于其特殊的外形，我们的真空吸盘 OGVM 能牢牢掌握。该系列中的所有吸盘都易于安装，如果需要，也可以轻松更换。

技术参数	
吸盘直径	Ø 20 – Ø 125 mm 和椭圆形
吸盘材料	NBR (黑色) HNBR (灰色)
材料硬度	NBR Shore 60 HNBR Shore 60
真空接口	G¼ 带内螺纹
真空接口材料	铝合金
吸盘形状	扁平吸盘，圆形 铃形吸盘，圆形 波纹吸盘，1.5 圈，圆形 扁平吸盘，椭圆形 铃形吸盘，椭圆形 波纹吸盘，1.5 圈，椭圆形
耐臭氧性	符合 ISO 1431-1 A
油漆湿润缺陷物质 (PWIS)	不含油漆湿润缺陷物质，符合 VDMA-24364-A1