

气管接头组合 NPQR/PUN-H

FESTO

卫生级连接!



满足极高的卫生要求

亮点

- 符合条例 (EC) 1935/2004
- 获得 NSF 169 认证
- 非常易于清洗
- 对清洁剂有极佳的耐受性
- 适用于食品行业
- 耐腐蚀等级高
- 得益于快插式连接，安装快捷

不锈钢接头 NPQR 用途极为广泛。符合食品安全规定的 NPQR 是食品行业用途的首选，让您的气动连接确保简洁和安全性。此外，该款不锈钢接头同样能在过程行业和电池生产的相关应用中大放异彩。

完全符合食品安全规定!

NPQR 符合条例 (EC) 1935/2004 且获得了 NSF 169 认证。

NPQR 与气管 **PUN-H-F** 的组合是食品生产应用的绝佳解决方案。

严酷工况 – 不成问题!

对于多数介质、化学品优秀的耐受性以及高耐腐蚀等级的特点让 NPQR 脱颖而出。而且，该接头不含铜、锌和镍，同样可被用于电池生产过程中。

派生型丰富

该接头可提供多种功能特性、螺纹并匹配各种规格的气管，所以可适用于多种应用场合，让您轻松实现系统改换。气管插拔方便，毫不费力。防掉倒角 O 型圈可防止泄漏发生。

易于清洗

全新设计的 NPQR 上会积灰棱边的更少，更易于清洗。

气管接头组合

NPQR/PUN-H


快去升级换代!

NPQR 是一流质量水准的不锈钢接头，采用防掉密封圈，易于安装和清洗，卫生认证确保其在相关应用中的安全使用。而且其派生型众多，您总是能找到一个符合您机器要求的 NPQR 接头。

认证和特殊材料确保最大限度安全性

- 符合 (EC) No. 1935/2004 和 EU10/2011 条例声明
- NSF 169 认证
- 您可在官网找到相关证书:
→ www.festo.com/certificates/
- NPQR
- 不含铜、锌和镍
- 不含油漆湿润缺陷物质
- 符合 RoHS 条例

非常简单，非常安全：防掉倒角密封圈防止发生泄漏，确保了最高程度的过程安全性



技术参数	NPQR	PUN-H/PUN-H-F
介质	压缩空气、真空、水	压缩空气、真空、水**
温度范围 [°C]	-20 ... +150 注意: 对于气管外径 14 和 16 mm: -5 ... +150 组合 PUN-H 时: -20... +60	-35 ... +60
工作压力 [MPa]	-0.095 ... +1.6 注意: 对于气管外径 14 和 16 mm: -0.095 ... +1.2	-0.095 ... +1
食品安全 **	符合 (EC) 1935/2004 条例和 NSF 169	PUN-H: 符合食品安全条例 (EU) 10/2011 和 FDA 21 CFR 177.2600 PUN-H-F: 符合食品安全条例 (EC) 1935/2004 和 FDA 21 CFR 177.2600
螺纹类型 (公制)	M5, M7, 1/8, 1/4, 3/8, 1/2 (所有 G 螺纹)	
密封件	倒角 O 型圈	
气管外径 [mm]	4, 6, 8, 10, 12, 14, 16	2, 3, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16
派生型	接头: 直列式, L, T, 堵头	
	螺纹接头: 直列式, L, T, Y, 倒钩接头	
油漆湿润缺陷物质	不含油漆湿润缺陷物质	VDMA24364-B2-L
RoHS	符合RoHS条例	符合RoHS条例
耐腐蚀等级 (CRC)	4	
材料	金属: AISI 316L 支撑圈: PPSU 密封件: FPM	聚氨酯
材料阻燃等级		UL94 HB

* 参见制造商声明

** 见补充材料信息