


高度
模块化!



灵活使用

亮点

- 耐用、易清洗的过程阀
- 替换驱动器时可无需切断管路
- 两位两通阀，规格 DN13 (1/2") ... DN65 (2 1/2")
- 活塞驱动器或膜片式驱动器：单作用或双作用
- 介质温度 -60 ... 200 °C.
- 可自由组合：不锈钢或塑料材质驱动器，不锈钢或黄铜阀体材质

VZXA 的派生型众多，可轻松应对手上的工作，让您设计应用时能最大限度保证灵活性并减少工作量。产品架构经过深思熟虑，阀体和驱动器可自由组合。模块化的产品设计让其更易于修改和维护系统，而又不必拆除整个阀。

十分灵活，易于扩展

多种驱动器和阀体可进行组合，易于集成到应用中。在扩展或维护工作时，功能经测试的单个模块简化了替换工作。驱动器和阀体之间独特接口允许替换驱动器时不必切断管路。这种专利密封系统可防止工作介质泄漏。

耐用、强大

其使用寿命长，结构坚固耐用，流量大，所以 VZXA 非常适用于高粘度介质、液体、蒸汽或其它。

易清洗

不锈钢材质的 VZXA 几乎没有死角，内外易清洗。这种结构紧凑而坚固的不锈钢阀还可耐受恶劣工况、腐蚀性泡沫或蒸汽。封装的模块阻止工作介质进入驱动器。



角座阀 VZXA

模块化程度极高：构思巧妙的产品架构

过程阀 VZXA 基于构思巧妙的产品架构，独立且功能经测试的阀体、驱动器和附件。采用标准化接口，可自由组合。

角座阀 VZXA 可实现按需组合模块，以满足不同的客户需求和要求。这为您提供了最大限度的派生和灵活性，最大限度减少设计工作量。



附件


行程限位
VAVA-F12


先导阀
VOFX


位置传感器
SAMH-F12

驱动器


活塞驱动器 DFPK, 规格 46 mm, 不锈钢/工程塑料


活塞驱动器 DFPK, 规格 75 mm


膜片式驱动器 DFPM, 规格 90 mm

阀体


卡箍


(不锈钢/黄铜) 螺纹


焊接

技术参数			
驱动器	活塞驱动器 DFPK		膜片式驱动器 DFPM
规格 [mm]	46	75	90
功能	常闭 (NC), 常开 (NO), 双作用 (DA)		常闭 (NC), 常开 (NO)
壳体材料	工程塑料		
	铸造不锈钢 1.4408 (ASTM A351-CF8M)		
工作压力 [bar]	5 ... 10		
气源口	1/8"		
认证 (Ex)	铸造不锈钢: ATEX II 2GD; 工程塑料: 无		
阀体	VZZA		
功能	外部控制角座阀		
压盖密封件	PTFE		
工作压力 [bar]	-0,9 ... 30		
介质粘度 [mm²/s]	最高达 max. 600		
铸造不锈钢 1.4409 (ASTM A351-CF3M)			
接口类型	螺纹: ANSI B 1.20.1, DIN ISO 228, DIN 10226 卡箍: ASME BPE (型式 A 和 B), DIN 32676 (系列 A 和 B) 焊接: ASME BPE, DIN EN ISO 1127, DIN 11850 R2		
规格	½" (DN13), ¾" (DN20), 1" (DN25), 1 ¼" (DN32), 1 ½" (DN40), 2" (DN50), 2 ½" (DN65)		
阀杆提动密封件	PTFE (T), 改性 PTFE (TP)		
介质温度 [°C]	-10 ... 180 (PTFE 轴垫圈 - T), -30 ... 200 (改性 PTFE 轴垫圈 - TP), -60 ... 100 (按要求提供)		
黄铜 CuZn21Si3P (不含铅)			
接口类型	螺纹: ANSI B 1.20.1, DIN ISO 228, DIN 10227		
规格	½" (DN13), ¾" (DN20), 1" (DN25), 1 ¼" (DN32)		
阀杆提动密封件	PTFE (T)		